

miniHK

手动

箱制

特色

- 适用于微型导轨。
- 可使用一字型螺丝起子拧紧。
- 滑台的固定、定位及防止振动用途。
- 体积简洁的设计。
- 容易安装在既有的系统。不需要再进行导轨延长和滑台尺寸变更等的设计。



规格

制御方式	手动式
适用导轨宽度	#5~#25

安装

螺栓规格*	螺栓固定扭力值 (N·m)
M2	0.3
M3	1.2
M4	2.8

* 请使用强度区分8.8或是A2-70以上的螺栓。

使用上的注意事项

将把手调整过松时接触面会有脱落的情况发生。
 请注意不要将把手调整过松。

构造与材料

本体 Body: Stainless Steel
 材质: SUS304

把手 Knob: Stainless Steel
 材质: SUS304

弹簧 Spring: Stainless Steel
 材质: SUS304-WPB

接触面 Contact Section: Stainless Steel
 材质: SUS304

选定表 请参照(附属的CD-ROM)

- miniHK 废止了旧产品, 进行了变更设计。新、旧产品的对应关系如下表。订购时请指定新 miniHK。

旧 miniHK

旧 miniHK	新 miniHK
HK-0700-A	HK-0700-M
HK-0901-RSR	HK-0900-M
HK-1201-PSR	HK-1200-M
HK-1501-RSR	HK-1500-M

尺寸·性能 (P.115)

订购时请注意

型号

HK-1200-M

型号

关于价格、交期, 请与我们联络。

