

## MKRS

空压

常时闭

箱制

## 特色

- 光轴用。
- 滑台的固定、定位及防止震动用途。
- 常时闭(Normally Closed)型式。  
空压开关off时, 进行光轴的箱制挟持。  
空压开关on时, 箱制结构是开放状态。
- 可用应于光轴及圆轴。
- 光轴的硬度、尺寸容许差请参考P.12。

## ● 规格

型式	空压·常时闭
开放压力	0.55MPa~0.8MPa
反应时间	max. 0.06s
使用温度	-10℃~70℃
适用导轨宽度	φ12mm~φ60mm

## ● 配管

导轨宽度	螺栓规格	空气消耗量* (ℓ/周期(ANR))
φ12	M5	0.019
φ16	M5	0.021
φ20	M5	0.019
φ25	M5	0.021
φ30	M5	0.031
φ40	M5	0.041
φ50	M5	0.041
φ60	M5	0.041

\* 压力为0.6MPa时的数值。

## ● 安装

螺栓规格*	螺栓固定扭力值(N·m)
M 5	5.5
M 8	23
M10	46

\* 请使用强度区分8.8以上的螺栓。

## 构造与材质

接触面 Contact Section: Steel

材质: SUJ2相当  
表面处理: 无

楔形块 Wedge Slide Gear

调整螺栓 Adjust Screw: Steel

材质: SUJ2相当  
表面处理: 无

本体 Body: Steel

材质: SCr415相当  
表面处理: 无电解镍

消音器 Silencer: Steel

材质: 黄铜

活塞 Piston

弹簧 Spring



