

# スーパーベローズ カスタムメイドカップリング



- 高精度溶接ベローズを利用した完全カスタムメイドのスーパーベローズカップリングを設計・製作します。
- 寸法・性能表はスーパーベローズカップリングが実現する性能の一端です。性能は、使用するベローズのタイプ・外径・山数・板厚によって決まります。



## 寸法・性能

タイプ	A (mm)	山数	L (mm)	板厚 (mm)	常用トルク (N・m)	許容偏心 (mm)	許容偏角 (°)	許容エンドプレイ (mm)
1重ベローズ	13	10	4.5	0.05 - 0.1	0.07	0.15	3.5	±0.5
		20	9			0.3	6.5	±1
		30	13.5			0.45	10	±1.5
	18	10	6	0.05 - 0.1	0.15	0.15	5	±0.5
		20	12			0.3	9.5	±1
		30	18			0.45	14.5	±1.5
	22	10	7	0.06 - 0.1	0.35	0.2	4	±0.5
		20	14			0.4	8	±1
		30	21			0.6	12	±1.5
	28	10	9	0.1 - 0.15	0.65	0.25	6.5	±0.5
		20	18			0.5	9	±1
		30	27			0.75	14	±1.5
2重ベローズ	13	10	6	0.05 - 0.1	0.15	0.15	3.6	±0.5
		20	12			0.3	7.2	±1
		30	18			0.45	10	±1.5
	18	10	8	0.05 - 0.1	0.7	0.15	5.7	±0.5
		20	16			0.3	11.5	±1
		30	24			0.45	17.2	±1.5
	22	10	8	0.06 - 0.1	1.25	0.2	4.7	±0.5
		20	16			0.4	9.4	±1
		30	24			0.6	14	±1.5
	28	10	11	0.1 - 0.15	1.3	0.25	3.7	±0.5
		20	22			0.5	7.4	±1
		30	33			0.75	11	±1.5