



- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LDCMS-AS
レバー部	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS303
スプリング	ステンレス鋼線

## 寸法

品番	M(並目) ねじの呼び		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
	ピッチ												
LDCMS-3-AS	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-AS	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-AS	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-AS	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

単位: mm

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

## 価格

品番	Lm (mm)									
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
LDCMS-3-AS	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490					
LDCMS-4-AS			3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490		
LDCMS-5-AS				3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,540	3,540
LDCMS-6-AS				3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,540	3,540

単位: 円

## ● 関連商品

**LDCMS-AS** と同形状でめねじタイプの **LDCFS-AS** があります。

→ P.xxxx



長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金 **SWAS-PPK** があります。→ P.xxxx



## ● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## LDCMS-3-16-AS

ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金