



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LDCMS-NI	LDCMS-NI-PE	LDCFS-NI	LDCFS-NI-PE
レバー部	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨	SCS13 (SUS304相当) ショットブラスト	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨
ねじ部	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
止めねじ	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- **LDCMS-NI-PE** **LDCFS-NI-PE** は、電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
- 商品記号により、タイプおよび表面処理が選択できます。

商品記号	タイプ	表面処理
LDCMS-NI	おねじ	ショットブラスト
LDCMS-NI-PE	おねじ	電解研磨
LDCFS-NI	めねじ	ショットブラスト
LDCFS-NI-PE	めねじ	電解研磨



寸法

LDCMS-NI | LDCMS-NI-PE | おねじ

単位: mm

品番 おねじ	品番 電解研磨	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LDCMS-3-NI	LDCMS-3-NI-PE	M3	0.5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-NI	LDCMS-4-NI-PE	M4	0.7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-NI	LDCMS-5-NI-PE	M5	0.8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-NI	LDCMS-6-NI-PE	M6	1	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

LDCFS-NI | LDCFS-NI-PE | めねじ

単位: mm

品番 おねじ	品番 電解研磨	M(並目)		Lf min.	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ												
LDCFS-3-NI	LDCFS-3-NI-PE	M3	0.5	7	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29
LDCFS-4-NI	LDCFS-4-NI-PE	M4	0.7	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	28
LDCFS-5-NI	LDCFS-5-NI-PE	M5	0.8	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	28
LDCFS-6-NI	LDCFS-6-NI-PE	M6	1	8	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	27

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

LDCMS-NI | LDCFS-NI | ショットブラスト | LDCMS-NI-PE | LDCFS-NI-PE | 電解研磨

品番 おねじ	価格(円)										品番 めねじ	価格(円)
	Lm (mm) ^②											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50		
LDCMS-3-NI	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690						LDCFS-3-NI	2,640
LDCMS-4-NI			2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690			LDCFS-4-NI	2,640
LDCMS-5-NI				2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,730	2,730	LDCFS-5-NI	2,640
LDCMS-6-NI				2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,730	2,730	LDCFS-6-NI	2,640
LDCMS-3-NI-PE	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990						LDCFS-3-NI-PE	2,940
LDCMS-4-NI-PE			2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990			LDCFS-4-NI-PE	2,940
LDCMS-5-NI-PE				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,030	3,030	LDCFS-5-NI-PE	2,940
LDCMS-6-NI-PE				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,030	3,030	LDCFS-6-NI-PE	2,940

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LDCMS-3-16-NI-PE

② ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじ組み合わせ → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください | めねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | 対応不可 | 対応可・別料金