


LDM-SGB-SBP-RD



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LDM-SGB-SBP
レバー部	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)



- ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
- スラストパッドはプラスチック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静电塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

● 関連商品

スラストパッドつきのグラブスクリュー
[SGB-SBP] があります。
→ P.xxxx



クランプレバー(ボールポイント)およびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。
品番・価格は価格表にてご確認ください。
→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LDM-6-16-SGB-SBP15-OR



寸法

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	D1	d1	e	歯数	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ												
LDM-6-SGB-SBP15	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	15	8.6	3.6	18	37 - 45
LDM-6-SGB-SBP18	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	10.8	5.2	18	37 - 44
LDM-6-SGB-SBP21	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	21	12.8	6	18	39 - 47
LDM-6-SGB-SBP25	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	25	13	6.5	18	41 - 49
LDM-6-SGB-SBP32	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	32	14	7	18	43 - 51
LDM-8-SGB-SBP15	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	15	8.6	2.5	24	85 - 99
LDM-8-SGB-SBP18	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	18	10.8	4.2	24	86 - 100
LDM-8-SGB-SBP21	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	21	12.8	5	24	87 - 101
LDM-8-SGB-SBP25	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	25	13	5.5	24	89 - 103
LDM-8-SGB-SBP32	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	32	14	6	24	91 - 105
LDM-8-SGB-SBP40	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	40	16	8	24	95 - 109
LDM-10A-SGB-SBP18	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	18	10.8	3.8	24	92 - 112
LDM-10A-SGB-SBP21	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	21	12.8	4.3	24	93 - 113
LDM-10A-SGB-SBP25	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	25	13	4.6	24	95 - 115
LDM-10A-SGB-SBP32	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	32	14	5	24	97 - 117
LDM-10A-SGB-SBP40	M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	40	16	7	24	101 - 121

価格

品番	Lm(mm)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格(円)
	16	20	25	32	40	50	63		
LDM-6-SGB-SBP15	2,070	2,070	2,070	2,070	2,080	2,080		SBP-15-M6	140
LDM-6-SGB-SBP18	2,080	2,080	2,080	2,080	2,090	2,090		SBP-18-M6	150
LDM-6-SGB-SBP21	2,090	2,090	2,090	2,090	2,100	2,100		SBP-21-M6	160
LDM-6-SGB-SBP25	2,130	2,130	2,130	2,130	2,140	2,140		SBP-25-M6	200
LDM-6-SGB-SBP32	2,230	2,230	2,230	2,230	2,240	2,240		SBP-32-M6	300
LDM-8-SGB-SBP15		2,290	2,290	2,290	2,290	2,300	2,350	SBP-15-M8	140
LDM-8-SGB-SBP18		2,300	2,300	2,300	2,300	2,310	2,350	SBP-18-M8	150
LDM-8-SGB-SBP21		2,310	2,310	2,310	2,310	2,320	2,370	SBP-21-M8	160
LDM-8-SGB-SBP25		2,350	2,350	2,350	2,350	2,360	2,410	SBP-25-M8	200
LDM-8-SGB-SBP32		2,450	2,450	2,450	2,450	2,460	2,510	SBP-32-M8	300
LDM-8-SGB-SBP40		2,470	2,470	2,470	2,470	2,480	2,530	SBP-40-M8	320
LDM-10A-SGB-SBP18		2,340	2,340	2,340	2,340	2,390	2,410	SBP-18-M10	150
LDM-10A-SGB-SBP21		2,350	2,350	2,350	2,350	2,400	2,420	SBP-21-M10	160
LDM-10A-SGB-SBP25		2,400	2,400	2,400	2,400	2,450	2,470	SBP-25-M10	200
LDM-10A-SGB-SBP32		2,490	2,490	2,490	2,490	2,540	2,560	SBP-32-M10	300
LDM-10A-SGB-SBP40		2,510	2,510	2,510	2,510	2,560	2,580	SBP-40-M10	320

クランプレバー (ボールポイント) 単体品番	クランプレバー(ボールポイント)単体価格(円)						
	Lm(mm)						
	16	20	25	32	40	50	63
LDM-6-SGB	1,930	1,930	1,930	1,930	1,940	1,940	
LDM-8-SGB		2,150	2,150	2,150	2,150	2,160	2,210
LDM-10A-SGB		2,190	2,190	2,190	2,190	2,240	2,260

- クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
 - ねじ組み合わせ → P.xxxx
 - ねじカット → P.xxxx
 - ゆるみ止め → P.xxxx
 - レーザー刻印 → P.xxxx
- 対応不可