



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

- M3-M16の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM —— スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME —— スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS —— ステンレス製
- **LDME** はスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

寸法

LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製 単位: mm

品番	品番	品番	M (並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
LDM-3		LDMS-3	M3	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	34 - 35
LDM-4	LDME-4	LDMS-4	M4	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	35 - 36
LDM-5	LDME-5	LDMS-5	M5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	36 - 40
LDM-6	LDME-6	LDMS-6	M6	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	36 - 42
LDM-6B		LDMS-6B	M6	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78 - 87
LDM-8	LDME-8	LDMS-8	M8	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	81 - 96
LDM-8B		LDMS-8B	M8	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	131 - 152
LDM-10A			M10	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	86 - 127
LDM-10	LDME-10	LDMS-10	M10	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	135 - 166
LDM-12A			M12	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	145 - 183
LDM-12	LDME-12	LDMS-12	M12	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	230 - 267
LDM-16A			M16	92	64	68	43	11	24	19	28	1100	43	244 - 329
LDM-16		LDMS-16	M16	108	75	80	50.5	12	30	23	30	910	43	359 - 423

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

● 関連商品

LDM **LDMS** と同形状で操作ボタン付きの **LDM-C** **LDMS-C** があります。操作ボタンがあると、力が加わりやすくレバーの操作が容易になります。 → P.xxxx



LDM **LDME** **LDMS** と同形状でめねじタイプの **LDF** **LDFE** **LDFFS**、リーマ穴タイプの **LDR** があります。 → P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LDMS-3-16-BK



② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LDM	LDME	LDMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 無電解ニッケルメッキ	SUS303
止めねじ	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スティール 無電解ニッケルメッキ	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

価格

LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製 単位: 円

品番	Lm (mm) ②											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDM-3	640	640	640	640	640							
LDM-4			560	560	560	560	560	560				
LDM-5				560	560	560	560	560	570	570		
LDM-6				560	560	560	560	560	570	570		
LDM-6B				700	700	700	700	700	700	710	750	
LDM-8				700	700	700	700	700	700	710	750	
LDM-8B					790	790	790	790	800	800	820	960
LDM-10A						740	740	740	740	780	800	820
LDM-10					790	790	790	790	800	800	820	960
LDM-12A							860	860	860	860	860	1,000
LDM-12							930	930	950	990	1,030	1,170
LDM-16A							1,140	1,140	1,140	1,220	1,220	1,310
LDM-16								1,520	1,520	1,520	1,590	1,690
LDME-4			650	650	650	650	650	650				
LDME-5				650	650	650	650	650	680	680		
LDME-6				650	650	650	650	650	680	680		
LDME-8				780	780	780	780	780	780	800	830	
LDME-10					940	940	940	940	950	950	1,000	1,100
LDME-12						1,080	1,080	1,100	1,140	1,190	1,400	
LDMS-3	950	950	950	950	950							
LDMS-4			950	950	950	950	950	950				
LDMS-5				950	950	950	950	950	1,010	1,010		
LDMS-6				950	950	950	950	950	1,010	1,010		
LDMS-6B					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460	
LDMS-8					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460	
LDMS-8B						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030
LDMS-10						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030
LDMS-12							2,140	2,140	2,140	2,380	2,430	
LDMS-16								4,220	4,670	4,670	4,670	4,870

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx ねじ組み合わせ → P.xxxx ねじカット → P.xxxx ゆるみ止め → P.xxxx レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください 対応不可 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金