



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

- M3-M16の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM —— スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME —— スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS —— ステンレス製
- **LDME** はスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静电塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LDM	LDME	LDMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 無電解ニッケルメッキ	SUS303
止めねじ	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スティール 無電解ニッケルメッキ	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

寸法

LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製 単位: mm

品番	品番	品番	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDM-3		LDMS-3	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	34 - 35
LDM-4	LDME-4	LDMS-4	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	35 - 36
LDM-5	LDME-5	LDMS-5	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	36 - 40
LDM-6	LDME-6	LDMS-6	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	36 - 42
LDM-6B		LDMS-6B	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	78 - 87
LDM-8	LDME-8	LDMS-8	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	81 - 96
LDM-8B		LDMS-8B	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	131 - 152
LDM-10A			M10	1.5	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	86 - 127
LDM-10	LDME-10	LDMS-10	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	135 - 166
LDM-12A			M12	1.75	78	54	58	36	8	21	16	26	500	23	145 - 183
LDM-12	LDME-12	LDMS-12	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	230 - 267
LDM-16A			M16	2	92	64	68	43	11	24	19	28	1100	43	244 - 329
LDM-16		LDMS-16	M16	2	108	75	80	50.5	12	30	23	30	910	43	359 - 423

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

● 関連商品

LDM **LDMS** と同形状で操作ボタンつきの **LDM-C** **LDMS-C** があります。操作ボタンがあると、力が加わりやすくレバーの操作が容易になります。 → P.xxxx



LDM **LDME** **LDMS** と同形状でめねじタイプの **LDL** **LDLE** **LDLS**、リーマ穴タイプの **LDR** があります。 → P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LDMS-3-16-BK



② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

価格

LDM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 **LDME** ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ **LDMS** ねじ部: ステンレス製 単位: 円

品番	Lm (mm)												
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LDM-3	640	640	640	640	640								
LDM-4			560	560	560								
LDM-5				560	560	560	560	560	570	570			
LDM-6				560	560	560	560	560	570	570			
LDM-6B				700	700	700	700	700	700	710	750		
LDM-8				700	700	700	700	700	700	710	750		
LDM-8B					790	790	790	790	800	800	820	960	
LDM-10A						740	740	740	740	780	800	820	
LDM-10						790	790	790	790	800	800	820	960
LDM-12A							860	860	860	860	860	1,000	
LDM-12							930	930	950	990	1,030	1,170	
LDM-16A								1,140	1,140	1,140	1,220	1,220	1,310
LDM-16									1,520	1,520	1,520	1,590	1,690
LDME-4			650	650	650	650	650	650					
LDME-5				650	650	650	650	650	680	680			
LDME-6				650	650	650	650	650	680	680			
LDME-8				780	780	780	780	780	780	800	830		
LDME-10					940	940	940	940	950	950	1,000	1,100	
LDME-12							1,080	1,080	1,100	1,140	1,190	1,400	
LDMS-3	950	950	950	950	950								
LDMS-4			950	950	950	950	950	950					
LDMS-5				950	950	950	950	950	1,010	1,010			
LDMS-6				950	950	950	950	950	1,010	1,010			
LDMS-6B					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460		
LDMS-8					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460		
LDMS-8B						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030	
LDMS-10						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030	
LDMS-12							2,140	2,140	2,140	2,140	2,380	2,430	
LDMS-16								4,220	4,670	4,670	4,670	4,870	

- クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
 - ねじ組み合わせ → P.xxxx
 - ねじカット → P.xxxx
 - ゆるみ止め → P.xxxx
 - レーザ刻印 → P.xxxx
- お問い合わせください 対応不可 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金