

LDMS-NI



- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LDMS-NI
レバー部	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線

寸法

品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ											
LDMS-3-NI	M3	0.5	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	40 - 41
LDMS-4-NI	M4	0.7	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	41 - 42
LDMS-5-NI	M5	0.8	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	42 - 46
LDMS-6-NI	M6	1	45	34	37.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	42 - 48
LDMS-6B-NI	M6	1	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	92 - 100
LDMS-8-NI	M8	1.25	63	45	49	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	95 - 109
LDMS-8B-NI	M8	1.25	78	54	58	36	8	21	16	26	140	10	152 - 172
LDMS-10-NI	M10	1.5	78	54	58	36	8	21	16	26	290	16	156 - 186
LDMS-12-NI	M12	1.75	92	64	68	43	11	24	19	28	420	23	254 - 291


*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

品番	Lm (mm)											
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LDMS-3-NI	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760							
LDMS-4-NI			2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760				
LDMS-5-NI				2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,820	2,820		
LDMS-6-NI				2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,820	2,820		
LDMS-6B-NI					3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,710	3,760	
LDMS-8-NI					3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,710	3,760	
LDMS-8B-NI						4,300	4,300	4,300	4,360	4,450	4,580	4,760
LDMS-10-NI						4,300	4,300	4,300	4,360	4,450	4,580	4,760
LDMS-12-NI							5,140	5,140	5,140	5,170	5,390	5,550

- 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

LDMS-3-16-NI



② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金

● 関連商品

LDMS-NI のミニサイズ
LDMS-NI があります。
回し半径Rが30mmのコンパクトなク
ランプレバーです。
→ P.xxxx



長穴を利用したスライド機構の位置決
め・固定に適した座金 SWAS-PPK
があります。 → P.xxxx



ばね座金が組み込まれたクランプレ
バー LDMS-W-NI があります。 → P.
xxxx



平座金が組み込まれたクランプレバー
LDMS-LW-NI があります。 → P.
xxxx



長穴用座金が組み込まれたクランプ
レバー LDMS-LWP-NI があります。
→ P.xxxx

