



\*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスチック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとの組み合わせにも十分な強度を実現しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
  - LEM ——— スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
  - LEME ——— スティール製・無電解ニッケルメッキ
  - LEMS ——— ステンレス製
- LEME はスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ

● 材質・仕上げ



	LEM	LEME	LEMS
レバー部	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 無電解ニッケルメッキ	SUS303
止めねじ	スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スティール 無電解ニッケルメッキ	SUS304
セレーションリング(インサート)	亜鉛ダイカスト	亜鉛ダイカスト	亜鉛ダイカスト
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

● 関連商品

レバー部が亜鉛ダイカスト製のクランプレバー **LDM** **LDME** **LDMS** があります。

→ P.xxxx



LEM LEME LEMS と同形状でねじタイプの **LEF** **LEFE** **LEFS** があります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LEM-6B-16-BK



② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金



寸法

LEM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 LEME ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ LEMS ねじ部: ステンレス 単位: mm

品番	品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
			ねじの呼び	ピッチ											
LEM-3		LEMS-3	M3	0.5	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	9	0.95	15
LEM-4	LEME-4	LEMS-4	M4	0.7	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	21	1.7	15 - 16
LEM-5	LEME-5	LEMS-5	M5	0.8	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	42	2.7	16 - 20
LEM-6	LEME-6	LEMS-6	M6	1	45	35.5	39	24.5	4.2	13	10	18	70	3.8	16 - 22
LEM-6B		LEMS-6B	M6	1	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	24	50	3.8	35 - 44
LEM-8	LEME-8	LEMS-8	M8	1.25	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	24	120	7	38 - 53
LEM-8B		LEMS-8B	M8	1.25	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	100	7	61 - 82
LEM-10A			M10	1.5	63	46.3	50.3	31	6.5	17.5	13.5	24	240	11	43 - 84
LEM-10	LEME-10	LEMS-10	M10	1.5	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	200	11	65 - 96
LEM-12A			M12	1.75	78	55.4	59.4	36	8	21	16	26	350	16	75 - 113
LEM-12	LEME-12	LEMS-12	M12	1.75	92	66	70	43	11	25	19	28	290	16	112 - 149

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

LEM ねじ部: スティール製・四三酸化鉄皮膜 LEME ねじ部: スティール製・無電解ニッケルメッキ LEMS ねじ部: ステンレス 単位: 円

品番	Lm (mm)												
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LEM-3	470	470	470	470	470								
LEM-4			450	450	450	450	450	470					
LEM-5				450	450	450	450	450	450	500			
LEM-6				450	450	450	450	450	450	500			
LEM-6B				540	540	540	540	540	540	540	630		
LEM-8				540	540	540	540	540	540	540	630		
LEM-8B					650	650	650	650	650	650	700	830	
LEM-10A						580	580	580	580	670	670	670	
LEM-10					650	650	650	650	650	650	700	830	
LEM-12A							700	700	700	700	750	860	
LEM-12								730	740	750	750	870	980
LEME-4			540	540	540	540	540	550					
LEME-5				540	540	540	540	540	580	610			
LEME-6				540	540	540	540	540	580	610			
LEME-8				630	630	630	630	630	630	640	700		
LEME-10					810	810	810	810	810	810	810	960	
LEME-12							880	900	920	930	1,050	1,180	
LEMS-3	930	930	930	930	930								
LEMS-4			910	910	910	910	910	910					
LEMS-5				910	910	910	910	910	910	950			
LEMS-6				910	910	910	910	910	910	950			
LEMS-6B					1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,120	1,170	1,410	
LEMS-8					1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,120	1,170	1,410	
LEMS-8B						1,280	1,280	1,300	1,360	1,400	1,740	1,880	
LEMS-10						1,280	1,280	1,300	1,360	1,400	1,740	1,880	
LEMS-12							1,650	1,670	1,730	1,800	2,180	2,370	