

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

| | LEM-LW | LEMS-LW |
|-------------------|-----------------------|------------|
| レバー部 | ナイロン6 (各色) | ナイロン6 (各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒) | SUS303 |
| 止めねじ | スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒) | SUS304 |
| セレーションリング (インサート) | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| 平座金 | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |

- 平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスチック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも十分な強度を実現しています。
- ねじ部の材質は2種類。
LEM-LW ———— スチール製
LEMS-LW ———— ステンレス製
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。

| 末尾記号 | レバー部の色 |
|------|----------|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |


寸法

| 品番 | 品番 | M(並目) | | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) | 最大締付力*1 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|--------------|-------|------|----|------|------|------|-----|------|------|----|----|----|----|------------|--------------|----------|
| | | ねじの呼び | ピッチ | | | | | | | | | | | | | | |
| LEM-5-LW20 | LEMS-5-LW20 | M5 | 0.8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 21 - 26 |
| LEM-6-LW20 | LEMS-6-LW20 | M6 | 1 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 - 28 |
| LEM-8-LW25 | LEMS-8-LW25 | M8 | 1.25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 48 - 64 |
| LEM-10-LW30 | LEMS-10-LW30 | M10 | 1.5 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 79 - 111 |

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx


- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LEMS-5-20-LW20-BK



⚠ 使用上の注意

レバーの締めつけ前に、**図1**のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金に変形することがあります。



- 使用例
長穴部品の締めつけに。



● 関連商品

平座金が組み込まれていないプラクランプレバー **LEM** **LEMS** があります。
→ P.xxxx

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー **LEM-W** **LEMS-W** があります。
→ P.xxxx

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー **LEM-LWP** **LEMS-LWP** があります。
→ P.xxxx

価格

LEM-LW ねじ部: スチール製 LEMS-LW ねじ部: ステンレス製

| 品番 | Lm (mm) | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| LEM-5-LW20 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | | | |
| LEM-6-LW20 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | | | |
| LEM-8-LW25 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 830 | | |
| LEM-10-LW30 | | 920 | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 | 1,040 | 1,170 | |
| LEMS-5-LW20 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,150 | | | |
| LEMS-6-LW20 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,150 | | | |
| LEMS-8-LW25 | | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,310 | 1,390 | 1,610 | | |
| LEMS-10-LW30 | | | 1,550 | 1,550 | 1,570 | 1,630 | 1,710 | 2,080 | 2,220 | |

- 🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
 - 🔧 ねじ組み合わせ → P.xxxx
 - ✂️ ねじカット → P.xxxx
 - 🛑 ゆるみ止め → P.xxxx
 - 🔪 レーザ刻印 → P.xxxx
- お問い合わせください 対応不可 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金