



⚠ 使用上の注意

回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。

- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- ねじ部の材質は2種類。
LFDMS —— ステンレス製
LFDM —— スティール製
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

● 材質・仕上げ



	LFDM	LFDMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	SUS304*1	SUS304*1
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線
キャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)

*1: **LFDMS-BK** | **LFDMS-SG** は、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。

寸法

LFDMS ねじ部: スティール製 **LFDMS** ねじ部: ステンレス製

単位: mm

品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締めつけ力*1 (kN)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ											
LFDMS-120-M10	LFDMS-120-M10	M10	1.5	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	190	16	203 - 232
LFDMS-120-M12	LFDMS-120-M12	M12	1.75	120	41.5	44	29.5	2	32	16	26	320	23	207 - 249
LFDMS-145-M12	LFDMS-145-M12	M12	1.75	145	56	60	42	4	40	23	30	270	23	434 - 467
LFDMS-145-M16	LFDMS-145-M16	M16	2	145	56	60	42	4	40	23	30	680	43	461 - 513

*1: 最大荷重・最大締めつけ力の定義について → P.xxxx

価格

LFDMS ねじ部: スティール製 **LFDMS** ねじ部: ステンレス製

単位: 円

品番	Lm (mm)						
	20	25	32	40	50	63	80
LFDMS-120-M10	(3,240)	(3,260)	(3,310)	(3,340)	(3,390)	(3,470)	(3,600)
LFDMS-120-M12	(3,240)	(3,260)	(3,310)	(3,340)	(3,390)	(3,470)	(3,600)
LFDMS-145-M12			(5,100)	(5,190)	(5,280)	(5,440)	(5,620)
LFDMS-145-M16			(5,100)	(5,190)	(5,280)	(5,440)	(5,620)
LFDMS-120-M10	(5,970)	(6,120)	(6,290)	(6,460)	(6,690)	(7,020)	(7,430)
LFDMS-120-M12	(5,970)	(6,120)	(6,290)	(6,460)	(6,690)	(7,020)	(7,430)
LFDMS-145-M12			(9,750)	(10,000)	(10,500)	(11,000)	(11,800)
LFDMS-145-M16			(9,750)	(10,000)	(10,500)	(11,000)	(11,800)

● 価格が () の商品は非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

● 関連商品

LFDMS | **LFDMS** と同形状でめねじタイプの **LFDMS** | **LFDMS** があります。
→ P.xxxx



LFDMS | **LFDMS** と同形状でリーマ穴タイプの **LFDMS** | **LFDMS** があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 非在庫品 NBK ネットショップ

LFDMS-145-M12-32-BK

1 2 3

2 ねじ長さ Lm は価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください