



\*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



|       | LHCM                 | LHCMS               |
|-------|----------------------|---------------------|
| レバー部  | 亜鉛ダイカスト<br>静電塗装(各色)  | 亜鉛ダイカスト<br>静電塗装(各色) |
| ねじ部   | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜(黒) | SUS303              |
| 止めねじ  | スチール<br>四三酸化鉄皮膜(黒)   | SUS304              |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB       | ステンレス鋼線             |



- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- ねじ部の材質は2種類。  
**LHCM** —— スチール製  
**LHCMS** —— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

| 末尾記号      | レバー部の色   |
|-----------|----------|
| <b>BK</b> | つや消し黒    |
| <b>SG</b> | つや消しシルバー |
| <b>OR</b> | つや消しオレンジ |
| <b>RD</b> | つや消しレッド  |

### 寸法

単位: mm

| 品番<br><small>ねじ部: スチール製</small> | 品番<br><small>ねじ部: ステンレス製</small> | M(並目) |     | R  | H  | H'   | h    | s | D  | d  | 歯数 | 最大荷重*1<br>(N) | 最大締付力*1<br>(kN) | 質量(g) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|-----|----|----|------|------|---|----|----|----|---------------|-----------------|-------|
|                                 |                                  | ねじの呼び | ピッチ |    |    |      |      |   |    |    |    |               |                 |       |
| LHCM-3                          | LHCMS-3                          | M3    | 0.5 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19            | 1.4             | 25-26 |
| LHCM-4                          | LHCMS-4                          | M4    | 0.7 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44            | 2.4             | 26-27 |
| LHCM-5                          | LHCMS-5                          | M5    | 0.8 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90            | 3.9             | 27-31 |
| LHCM-6                          | LHCMS-6                          | M6    | 1   | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150           | 5.5             | 27-33 |

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

### 価格

**LHCM** ねじ部: スチール製 **LHCMS** ねじ部: ステンレス製

単位: 円

| 品番      | Lm (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 6       | 8   | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
| LHCM-3  | 550     | 550 | 550 | 550 | 550 |     |     |     |     |     |
| LHCM-4  |         |     | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |     |     |
| LHCM-5  |         |     |     | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 590 |
| LHCM-6  |         |     |     | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 590 | 590 |
| LHCMS-3 | 910     | 910 | 910 | 910 | 910 |     |     |     |     |     |
| LHCMS-4 |         |     | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |     |     |
| LHCMS-5 |         |     |     | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 950 | 950 |
| LHCMS-6 |         |     |     | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 950 | 950 |

● 関連商品

同形状でめねじタイプの **LHCF** **LHCF5** があります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## LHCMS-3-16-SG

① ② ③  
 ② ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

|                        |                  |                |                |                |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじ組み合わせ → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx |
| お問い合わせください             | 対応不可             | 対応可・別料金        | 対応不可           | 対応可・別料金        |