



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロピュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ



	LHF	LHFS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線



- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質は2種類。

LHF	——	スチール製
LHFS	——	ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

単位: mm

LHF スチール製			LHFS ステンレス製			共通寸法												
品番	価格(円)	Lf min.	品番	価格(円)	Lf min.	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
1			1			ねじの呼び	ピッチ											
LHF-3	650	7	LHFS-3	930	7	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32
LHF-4	650	9	LHFS-4	930	8	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	31
LHF-5	570	9	LHFS-5	930	8	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	31
LHF-6	570	9	LHFS-6	930	8	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	30
LHF-6B	730	11	LHFS-6B	1,140	11	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	74
LHF-8	730	11	LHFS-8	1,140	11	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	72
LHF-8B	820	14	LHFS-8B	1,360	14	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	124
LHF-10	820	14	LHFS-10	1,360	14	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	120

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

● 関連商品

LHF LHFS と同形状でおねじタイプのクランプレバー LHM LHMS があ
ります。

→ P.xxxx



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LHFS-8B-OR



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金