


● 材質・仕上げ



	LHM-LWP	LHMS-LWP
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装 (各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS303
長穴用座金	SUS303	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜 (黒)	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線

- 長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。
- 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。



- 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- ねじ部の材質は2種類。
LHM-LWP ———— スチール製
LHMS-LWP ———— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

寸法


単位: mm

品番	品番	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	Dw	tw	Lw	s ₁	B*1	歯数	最大荷重*2 (N)	最大締付力*2 (kN)	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ																
LHM-5-LWP20	LHMS-5-LWP20	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	2	4	5.5	18	60	3.9	39 - 44
LHM-6-LWP20	LHMS-6-LWP20	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	20	2	2	5	6.6	18	100	5.5	40 - 46
LHM-8-LWP25	LHMS-8-LWP25	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	25	3	2	6	9	24	180	10	90 - 106
LHM-10-LWP30	LHMS-10-LWP30	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	30	3	2	7	11	26	290	16	147 - 179

*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
 *2: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx


- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LHMS-5-20-LWP20-BK



⚠ 使用上の注意

- 座金の指針は目安として使用してください。
- レバーの締めつけ前に、**図1**のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。**図2**のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金に変形することがあります。



● 関連商品

長穴用座金が組み込まれていないフラットタイプのクランプレバー **LHM** **LHMS** があります。
 → P.xxxx




ばね座金が組み込まれたフラットタイプのクランプレバー **LHM-W** **LHMS-W** があります。
 → P.xxxx



平座金が組み込まれたフラットタイプのクランプレバー **LHM-LW** **LHMS-LW** があります。
 → P.xxxx



ステンレス製、ポリエステル製、縦型、横型など各種スケールがあります。
 → P.xxxx



LHM-LWP に組み込まれた長穴用座金と同一形状で通し穴タイプの **SWAS-PPK** があります。→ P.xxxx



価格

LHM-LWP ねじ部: スチール製 **LHMS-LWP** ねじ部: ステンレス製

単位: 円

品番	Lm (mm)								
	12	16	20	25	32	40	50	63	80
LHM-5-LWP20	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,350	1,350		
LHM-6-LWP20	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,350	1,350		
LHM-8-LWP25	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,570	1,570	1,650	
LHM-10-LWP30		1,890	1,890	1,890	1,890	1,930	1,930	1,930	2,070
LHMS-5-LWP20	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,710	1,710		
LHMS-6-LWP20	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,710	1,710		
LHMS-8-LWP25		2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,250	2,250	
LHMS-10-LWP30			2,610	2,610	2,610	2,610	2,700	2,880	3,020

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金