



- ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。

●材質・仕上げ ● RoHS2適合

	LHMS-CR	LHFS-CR
レバー部	亜鉛ダイカスト クロムメッキ	亜鉛ダイカスト クロムメッキ
ねじ部	SUS303	SUS303
止めねじ	SUS304	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線	ステンレス鋼線



\*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

### 寸法

単位: mm

品番 おねじ	質量 (g)	品番 めねじ	Lf min.	質量 (g)	M(並目)		R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)
					ねじの呼び	ピッチ										
LHMS-3-CR	32 - 33	LHFS-3-CR	7	32	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4
LHMS-4-CR	33 - 34	LHFS-4-CR	8	31	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4
LHMS-5-CR	34 - 38	LHFS-5-CR	8	31	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9
LHMS-6-CR	34 - 40	LHFS-6-CR	8	30	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5
LHMS-6B-CR	78 - 86	LHFS-6B-CR	11	74	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5
LHMS-8-CR	81 - 95	LHFS-8-CR	11	72	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10
LHMS-8B-CR	134 - 154	LHFS-8B-CR	14	124	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10
LHMS-10-CR	138 - 168	LHFS-10-CR	14	120	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16

\*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

### 価格

単位: 円

品番 おねじ	価格 (円)													品番 めねじ	価格 (円)
	Lm (mm) <span style="color: red;">2</span>														
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80			
LHMS-3-CR	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360									LHFS-3-CR	1,340
LHMS-4-CR			1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360						LHFS-4-CR	1,340
LHMS-5-CR				1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,420	1,420				LHFS-5-CR	1,340
LHMS-6-CR				1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,420	1,420				LHFS-6-CR	1,340
LHMS-6B-CR					1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,900	1,900			LHFS-6B-CR	1,580
LHMS-8-CR					1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,900	1,900			LHFS-8-CR	1,580
LHMS-8B-CR						2,300	2,300	2,300	2,300	2,390	2,570	2,710		LHFS-8B-CR	2,040
LHMS-10-CR							2,300	2,300	2,300	2,300	2,390	2,570	2,710	LHFS-10-CR	2,040

### ● 関連商品

レバー部が静電塗装のクランプレバー  
[LHMS] があります。  
→ P.xxxx



レバー部が静電塗装のクランプレバー  
[LHFS] があります。  
→ P.xxxx



● 品番指定 ● 直送 ● 14時当日出荷 ● NBK ネットショップ

## LHMS-3-16-CR

1 2 1

[LHMS-CR] は 2 ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx | ねじ組み合わせ → P.xxxx | ねじカット → P.xxxx | ゆるみ止め → P.xxxx | レーザ刻印 → P.xxxx  
お問い合わせください | めねじのみ対応可・別料金 | おねじのみ対応可・別料金 | 対応不可 | 対応不可