



*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘキサロビュラ穴付きに変更しました。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	LHM	LHMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静电塗装(各色)
ねじ部	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303
止めねじ	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS304
スプリング	ステンレス鋼線またはSWPB	ステンレス鋼線

- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
- ねじ部の材質は2種類。
LHM —— スチール製
LHMS —— ステンレス製
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静电塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。

末尾記号	レバー部の色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー
OR	つや消しオレンジ
RD	つや消しレッド

寸法

単位: mm

品番	品番	M(並目)	ねじの呼び	ピッチ	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量 (g)
LHM-3	LHMS-3	M3	M3	0.5	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	13	1.4	32 - 33
LHM-4	LHMS-4	M4	M4	0.7	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	29	2.4	33 - 34
LHM-5	LHMS-5	M5	M5	0.8	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	60	3.9	34 - 38
LHM-6	LHMS-6	M6	M6	1	45	22	25.5	24.5	4	13	10	18	100	5.5	34 - 40
LHM-6B	LHMS-6B	M6	M6	1	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	72	5.5	77 - 86
LHM-8	LHMS-8	M8	M8	1.25	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	180	10	80 - 95
LHM-8B	LHMS-8B	M8	M8	1.25	78	34	38	36	8	21	16	26	140	10	133 - 154
LHM-10A		M10	M10	1.5	63	28.5	32.5	31	6.5	17.5	13.5	24	360	16	85 - 126
LHM-10	LHMS-10	M10	M10	1.5	78	34	38	36	8	21	16	26	290	16	137 - 168
LHM-12A		M12	M12	1.75	78	34	38	36	8	21	16	26	500	23	147 - 185

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LHM-10A-80-BK

① ② ③

② ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。



● 関連商品

LHM LHMS のミニサイズ LHCM LHCMS があります。
 回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
 → P.xxxx



レバー部がプラスチック製のクランプレバー LEM LEME LEMS があります。
 → P.xxxx



LHM LHMS と同形状でめねじタイプの LHF LHFS があります。
 → P.xxxx



スタンダードな形状のクランプレバー LDM LDME LDMS があります。
 → P.xxxx



価格

LHM ねじ部: スチール製 LHMS ねじ部: ステンレス製

単位: 円

品番	Lm (mm)												
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
LHM-3	650	650	650	650	650								
LHM-4			650	650	650	650	650	650					
LHM-5				620	620	620	620	620	650	650			
LHM-6				620	620	620	620	620	650	650			
LHM-6B				740	740	740	740	740	780	780	860		
LHM-8				740	740	740	740	740	780	780	860		
LHM-8B					900	900	900	900	940	940	940	1,080	
LHM-10A						780	780	780	780	860	860	900	
LHM-10						900	900	900	900	940	940	1,080	
LHM-12A							960	960	960	960	1,040	1,160	
LHMS-3	950	950	950	950	950								
LHMS-4			950	950	950	950	950	950					
LHMS-5				950	950	950	950	950	1,010	1,010			
LHMS-6				950	950	950	950	950	1,010	1,010			
LHMS-6B					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460		
LHMS-8					1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	1,460		
LHMS-8B						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030	
LHMS-10						1,620	1,620	1,620	1,620	1,710	1,890	2,030	

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx + ねじ組み合わせ → P.xxxx + ねじカット → P.xxxx + ゆるみ止め → P.xxxx + レーザ刻印 → P.xxxx
 お問い合わせください 対応不可 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金