



LDCMS-NI-PE

LDCFS-NI-PE



- オールステンレス製のミニクランプレバー。
- 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めます。

- 材質・仕上げ



	LDCMS-NI-PE
レバー部	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨
ねじ部	SUS303
止めねじ	SUS303
スプリング	ステンレス鋼線

寸法

単位: mm

品番 1	M(並目)	R	H	H'	h	s	D	d	歯数	最大荷重*1 (N)	最大締付力*1 (kN)	質量(g)
LDCMS-3-NI-PE	M3	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	19	1.4	29 - 30
LDCMS-4-NI-PE	M4	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	44	2.4	30 - 31
LDCMS-5-NI-PE	M5	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	90	3.9	31 - 35
LDCMS-6-NI-PE	M6	30	31	34.5	24.5	4	13	10	18	150	5.5	31 - 37

*1: 最大荷重・最大締付力の定義について → P.xxxx

価格

単位: 円

品番 1	Lm (mm) 2										
	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
LDCMS-3-NI-PE	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990						
LDCMS-4-NI-PE			2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990			
LDCMS-5-NI-PE				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,030	3,030	
LDCMS-6-NI-PE				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,030	3,030	

● 関連商品

LDCMS-NI-PEと同形状でショットブラスト仕上げのLDCMS-NIがあります。

→ P.xxxx



- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

LDCMS-3-16-NI-PE

1 **2** **1****2** ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金