DKBR キーボード固定部品 - 1軸タイプ

アルミフレーム　壁面パネル・板金　アルミフレーム端面　パイプ

構造



● 材質・仕上げ　RoHS

	DKBR-AF	DKBR-AA / DKBR-PB
キーボードホルダ	AC4C-F 静電塗装	
ヒンジ	SPCC 静電塗装	
固定用ノブ	ナイロン6	
クランプ	AC4C-F 静電塗装	
クランプ用ねじ	SWRCH 三価クロメート処理	
取りつけプレート	SPCC 静電塗装	–
ブラケット	–	A6063 アルマイト処理

● オプション

● オプションでマウス置き **DKMP** が付属できます。
● 左右どちらにも取りつけできます。



品番 3	質量(g)
DKMP	288

● 材質・仕上げ　RoHS

	DKMP
マウス置き	SPCC 静電塗装
マウス置き固定ノブ	ナイロン6

● 1軸タイプのキーボード固定部品です。
● クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
● B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
● 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。1
　アルミフレーム用/壁面パネル・板金用―**DKBR-AF**
　アルミフレーム端面取りつけ用―**DKBR-AA**
　丸パイプ用―**DKBR-PB**
● 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
　M6×40：キーボード幅が256mm - 280mmのときに使用。
　M6×140：キーボード幅が280mm - 500mmのときに使用。
● 上方向に90°傾けることができます。



● 用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

● 品番指定　※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

DKBR-500 - AA - 40　キーボード固定部品
商品記号　1　2

DKMP　マウス置き
3

品番例：DKBR-500-AF-M8、DKBR-500-PB-42.7

● アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DKBR-AF

単位：mm

品番	M*1 2 (d)	質量(g)
DKBR-500-AF-**	M4(5)	1410
	M5(6)	
	M6(7)	
	M8(9)	

*1：　取りつけ用ボルトは付属していません。



● アルミフレーム端面取りつけ用

DKBR-AA

単位：mm

品番	B 2	質量(g)
DKBR-500-AA-40	40	1180

● 六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。



● 丸パイプ用

DKBR-PB

単位：mm

品番	D 2	L1	L	質量(g)
DKBR-500-PB-**	28	240.6	264.6	1330
	30			1330
	34			1320
	40	244.6	272.6	1310
	42.7			1305

● 固定用のゴムシートを貼っています。



NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com