



- ねじを締めつけるだけで簡単にシャフトに固定できます。
- シャフトに対するレバーの位置を自由に変更できます。
- 推奨シャフト公差はh11です。
- キーで締結すればより大きいトルクが得られます。

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LSH
レバー	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)
ハブ	焼結合金
グリップ PB → P.xxxx	フェノール樹脂(黒)

品番	価格(円)	D 1	C 2	A	B	H	h	s	R	質量(g)
LSH-24-C10	4,020	24	10	10	25	15.5	13	36	123.5	145
LSH-24-C12	4,020	24	12	10	25	15.5	13	36	123.5	145
LSH-28-C14	(4,560)	28	14	12	30	17.5	15	41	151	250
LSH-32-C16	(5,190)	32	16	14	35	19.5	17	45	187.5	370

単位:mm

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

LSH-24-C10

商品
記号1 2

価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640	ねじ組み合わせ → P.1648	ねじカット → P.1644	ゆるみ止め → P.1645	レーザ刻印 → P.1656
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可	対応不可