LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

オススメ

WEB 選定ナビ　WEB CAD Download　SUS ステンレス



⚠使用上の注意

- 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。
- くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

- レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
- 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
- レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
- カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。

末尾記号 3	レバー部の色
なし	つや消し黒
OR	オレンジ
SG	シルバーグレー
RD	レッド

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	LWAMS
レバー部	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)
ねじ部	SUS303
ピン	SUS303
コンタクトプレート	ポリアセタール
調整ねじ	SUS303

寸法

単位：mm

品番 1	R	M(並目)		H'	T	D	d	H	h(0°)	h(90°)	最大締付力(kN)	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ									
LWAMS-63-M5	63	M5	0.8	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	3.9	61 - 66
LWAMS-63-M6	63	M6	1	2.5	16	16	19	24.5	16.3	15.55	5.5	61 - 68
LWAMS-82-M6	82	M6	1	3	20	20	25	30	19.5	18.5	5.5	118 - 126
LWAMS-82-M8	82	M8	1.25	3	20	20	25	30	19.5	18.5	10	122 - 134
LWAMS-101-M8	101	M8	1.25	4	25	26	30	40	25.3	23.8	10	224 - 237
LWAMS-101-M10	101	M10	1.5	4	25	26	30	40	25.3	23.8	16	228 - 252

価格

単位：円

品番	レバー部の色	Lm(mm) 2							
		16	20	25	30	35	40	50	60
LWAMS-63-M5	つや消し黒	(3,630)	3,630	3,650	3,650	3,680	3,710	(3,810)	
LWAMS-63-M6	つや消し黒	(3,630)	3,630	3,650	3,650	3,680	3,710	3,810	
LWAMS-82-M6	つや消し黒		(4,290)	4,290	4,320	4,350	4,370	4,400	(4,460)
LWAMS-82-M8	つや消し黒		(4,290)	4,290	4,320	4,350	4,370	4,400	4,460
LWAMS-101-M8	つや消し黒		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-101-M10	つや消し黒		(4,540)	4,580	4,590	(4,610)	4,660	4,710	(4,750)
LWAMS-63-M5	オレンジ	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-63-M6	オレンジ	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-82-M6	オレンジ		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-82-M8	オレンジ		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-101-M8	オレンジ		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-101-M10	オレンジ		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-63-M5	シルバーグレー	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-63-M6	シルバーグレー	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-82-M6	シルバーグレー		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-82-M8	シルバーグレー		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-101-M8	シルバーグレー		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-101-M10	シルバーグレー		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-63-M5	レッド	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-63-M6	レッド	(3,630)	(3,630)	(3,650)	(3,650)	(3,680)	(3,710)	(3,810)	
LWAMS-82-M6	レッド		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-82-M8	レッド		(4,290)	(4,290)	(4,320)	(4,350)	(4,370)	(4,400)	(4,460)
LWAMS-101-M8	レッド		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)
LWAMS-101-M10	レッド		(4,540)	(4,580)	(4,590)	(4,610)	(4,660)	(4,710)	(4,750)

- 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 使用方法



❶レバーを立てた状態で、カムレバー本体を被締結部材にねじ込んでください。

❷レバーの向きを決定し、レバーを立てた状態で、調整ねじで隙間を調整してください。隙間が狭いと締付力は大きく、広いと小さくなります。

❸レバーを倒すと、カムの力で被締結部材を締めつけます。

❹レバーを起こすと、被締結部材の締めつけが解放されます。

⚠故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

- レバーを倒す力と締付力の関係



⚠最大締付力はねじ径により異なります。
寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。

- 関連商品

同形状でめねじタイプの LWAFS があります。
➡ P.xxxx

- 品番指定

直送　14時当日出荷　WEB NBKネットショップ

LWAMS-63-M5 - 16 - OR
1　2　3

2 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。
価格が( )の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじ組み合わせ ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金

NBK 鍋屋バイテック会社　0575-23-1162　info@nbk1560.com　https://www.nbk1560.com