



- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- ねじ部の材質は2種類。

GPB ——— スティール製

GPBS ——— ステンレス製

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GPB	GPBS
グリップ部	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番 スティール製	価格(円)	品番 ステンレス製	価格(円)	D	M(並目)		Lm	d1	H	h	e	B	質量(g)
					ねじの呼び	ピッチ							
GPB-6	870	GPBS-6	1,840	25	M6	1	11	10	37.5	22.5	15	3	28
GPB-8	1,030	GPBS-8	2,140	32	M8	1.25	13	13	48	29	19	4	62
GPB-10	1,290	GPBS-10	2,800	40	M10	1.5	14	16	61	37	24	5	117
GPB-12	1,920	GPBS-12	3,490	50	M12	1.75	21	20	78	47	31	6	237

● 関連商品

同形状でめねじタイプの **GPBF**

GPBFS があります。

→ P.xxxx



PB **PC**

プラスチック製のボール形状ノブがあります。

→ P.xxxx



- 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

GPBS-6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応可・別料金

レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金

軸穴追加加工 → P.xxxx
対応不可