



- ボール形状の回転グリップ。
- めねじタイプ。ボルトを使用して薄いプレートへの取り付けが可能です。
- ねじ部の材質は2種類。

GPBF ——— スティール製

GPBFS ——— ステンレス製

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	GPBF	GPBFS
グリップ部	フェノール樹脂(黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303

単位: mm

品番 ねじ部・スティール製	価格(円)	品番 ねじ部・ステンレス製	価格(円)	D	M(並目)		Lf	d1	H	h	e	B	質量(g)
					ねじの呼び	ピッチ							
GPBF-6	1,020	GPBFS-6	1,880	25	M6	1	10	10	37.5	22.5	15	8	24
GPBF-8	1,260	GPBFS-8	2,190	32	M8	1.25	12	13	48	29	19	10	51
GPBF-10	1,480	GPBFS-10	2,920	40	M10	1.5	16	16	61	37	24	14	99
GPBF-12	2,020	GPBFS-12	3,450	50	M12	1.75	16	20	78	47	31	17	198

● 関連商品

GPBF GPBFS と同形状でおねじタイプの GPB GPBS があります。

→ P.xxxx



- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

GPBFS-6



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金

軸穴追加加工 → P.xxxx

対応不可