



- リトラクタブル回転グリップ **GDR** (⇒ P.xxxx) 付きのハンドル。
 - グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
 - 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
 - ハブカバーは簡単に着脱できます。
 - カラーバリエーションは2色。👉
- BK** — つや消し黒
SG — つや消しシルバー

● 材質・仕上げ 🌱 RoHS2適合

	HMB
リトラクタブル回転グリップ GDR	ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装(各色)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)

⚠ 使用上の注意
 本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

単位: mm

品番 ❶	価格(円)	D	R	H	A	s	d	d ₁	L	Dg	G	P	質量(g)
HMB-100-T	6,220	100	10	39	20	4	28	18	17	18	57.5	35	290
HMB-125-T	(7,510)	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	61	44.5	440
HMB-140-T	(8,510)	140	14	47	26	4	36	23	19	24	76	52	590
HMB-160-T	(9,620)	160	14	48	26	4	36	23	20	24	76	61.2	740
HMB-200-T	(11,600)	200	18	53	27	4	42	23	24	25	86	80.5	1080

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 品番指定 📦 直送 📅 実働10日目出荷 🌐 NBK ネットショップ

HMB-100-T-SG

❶ ❷

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	🔒 ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	🔪 レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	🔩 軸穴追加加工 → P.xxxx 対応可・別料金
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------