



- リトラクタブル回転グリップ **GDR** (⇒ P.xxxx) 付きのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。👉

BK ——— 黒
SG ——— シルバークレー

- 材質・仕上げ

🌱 RoHS2適合

	HMD
リトラクタブル回転グリップ GDR	ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル	AC4B 静電塗装(各色)
ハブカバー	ナイロン6(ライトグレー)

⚠ 使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

単位: mm

品番 1	価格(円)	D	C	H	A	s	d	d1	L	Dg	G	P	質量(g)
HMD-125-T	(6,760)	125	12	45	24.5	4	31	23	18	22	61	44.5	440
HMD-140-T	(7,720)	140	14	47	26	4	36	23	19	24	76	52	600
HMD-160-T	(8,660)	160	14	48	26	4	36	23	20	24	76	61.2	700
HMD-200-T	(10,600)	200	18	53	27	4	42	23	24	25	86	80.5	1040

● 価格が()の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

- 品番指定 直送 **10** 実働10日目出荷 NBK ネットショップ

HMD-125-T-BK

1 **2**

非在庫品です。実働10日目出荷になります。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可	ゆるみ止め → P.xxxx 対応不可	レーザ刻印 → P.xxxx 対応可・別料金	軸穴追加工 → P.xxxx 対応可・別料金
--------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------