






- ドアなどの内側に取りつけるアルミ製の大型スライドヒンジです。
- 最大開き角度は180°です。
- 強化ワッシャが4個付属しています。
取り付けは呼び径M6のねじを使用してください。



*1: 取り付け用ねじは付属していません。


- すきま調整や取り付けを容易にするヒンジ用プレート **HNARS** **HNAMS** **HNAFS** (別売) があります。取り付け例をご参照ください。

- バスのトランクや大型扉などの用途に適しています。

● 材質・仕上げ	HNMHA
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理
ワッシャ	SUS304
品番	質量(g)
HNMHA-75-AL	320



- 許容最大荷重
上開き



● 関連商品

組み合わせて使用するヒンジ用プレートがあります。

貫通穴タイプ **HNARS**
おねじタイプ **HNAMS**
めねじタイプ **HNAFS**




- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。


HNMHA-75-AL



- 取り付け例
ヒンジ用プレート **HNARS** **HNAMS** **HNAFS** (別売) と組み合わせて。




アルミ大型スライドヒンジとヒンジ用プレートを位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。




- 位置決めピンはアルミ大型スライドヒンジおよびヒンジ用プレートに付属していません。必要に応じてお客さまにてご用意ください。
- 位置決めピンは取り付け後、取りはずさないでください。

- 使用例
上開き




● 軌跡図

ベースプレートがハウジング
に対して平行取り付けの場合






ベースプレートがハウジング
に対して直角取り付けの場合






● 最大パネル厚さ

● ハウジングに対して平行取り付け時



● ハウジングに対して直角取り付け時



● 表示されている設計バリエーションは、標準的な設置条件を表しています。パネル厚さや取り付け位置により最大パネル厚さは変化します。