



- インデックスプランジャと取り付けフランジを一体化。
- 機器・装置などの壁面への取り付けに適しています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力で元にもどります。
- 取り付けは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取り付け後の位置調整ができます。
- 材質・仕上げ RoHS2適合

	PBY-A
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)
本体	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
ピン	SUS303
スプリング	SUS301

単位: mm

品番	価格(円)	B	s	D	L	G	t	e	F	D1	R	E	K1	K2	K3	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PBY-4-A	1,180	4	4	12	33	19	4	7	22	6	3.3	14	4	8	7	3 / 12	1160	10
PBY-5-A	1,260	5	5	16	43.5	25.5	4.5	9.5	28	8	4.3	18	5	10	10.5	5 / 24	1820	25
PBY-6-A	1,440	6	6	18	52	30.5	5	10.5	32	10	5.4	21	5.5	12	13	5 / 21	2620	40
PBY-8-A	1,610	8	8	21	63.5	37.5	6	12.5	34	12	5.4	23	5.5	12	20	6 / 22	4660	68
PBY-10-A	2,110	10	10	25	72.5	40	6	14.5	39	14.5	6.5	27	6	15	18.5	4 / 25	7280	70

## ● 関連商品

[PBY]用のブシュ[PBPB-X]があります。

→ P.xxxx



## ● 品番指定

## PBY-5-A

商品  
記号

ノブ  
つき

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応不可

対応可・別料金