



*1: **PLLY-A PLLY-AK**: B=0.02
PLLYS-A PLLYS-AK: B=0.02 (ピンの公差を変更しました。)



- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
- 内蔵スプリングの力でもともどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない**PLLX**(⇒P.xxxx)と同じです。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナットの有無
PLLY-A	スチール	なし*1
PLLY-AK	スチール	あり
PLLYS-A	ステンレス	なし*1
PLLYS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒P.xxxx)

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

PLLYS-8-12-AK



品番 スチール製	価格(円)	ロックナットなし		ロックナットつき		M(細目)										荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS ⇒ P.xxxx	質量(g)
		B	s	B	s	ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1				
PLLY-4-4-A	1,400	4	4	M8	1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	13		
PLLY-4-6-A	1,400	4	6	M8	1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	14		
PLLY-5-5-A	1,420	5	5	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	22		
PLLY-5-8-A	1,430	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	23		
PLLY-6-6-A	1,570	6	6	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	36		
PLLY-6-9-A	1,570	6	9	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	37		
PLLY-8-8-A	1,870	8	8	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	72		
PLLY-8-12-A	1,840	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	74		
PLLY-10-12-A	2,220	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	75		
PLLY-12-15-A	3,370	12	15	M20	1.5	28	25.4	79	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	136		
PLLY-4-4-AK	1,450	4	4	M8	1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1120	PXCS-8-10-**	18		
PLLY-4-6-AK	1,450	4	6	M8	1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1120	PXCS-8-10-**	19		
PLLY-5-5-AK	1,480	5	5	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 15	1750	PXCS-10-12-**	29		
PLLY-5-8-AK	1,490	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1750	PXCS-10-12-**	30		
PLLY-6-6-AK	1,630	6	6	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2530	PXCS-12-14-**	46		
PLLY-6-9-AK	1,630	6	9	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6 / 25	2530	PXCS-12-14-**	47		
PLLY-8-8-AK	1,980	8	8	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4500	PXCS-16-17-**	92		
PLLY-8-12-AK	1,950	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4500	PXCS-16-17-**	94		
PLLY-10-12-AK	2,330	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7030	PXCS-16-17-**	110		
PLLY-12-15-AK	3,570	12	15	M20	1.5	28	25.4	79	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10100	PXCS-20-22-**	171		

クリーン洗浄・クリーン梱包⇒P.xxxx ゆるみ止め⇒P.xxxx レーザ刻印⇒P.xxxx
 お問い合わせください 対応可・別料金 対応可・別料金

● 関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラー**[PXCS]**をご使用ください。
 ⇒ P.xxxx



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PLLY-A	PLLY-AK	PLLYS-A	PLLYS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

品番 ステンレス製	価格(円)	ロックナットなし		ロックナットつき		M(細目)										荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS ⇒ P.xxxx	質量(g)
		B	s	B	s	ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1				
PLLYS-4-4-A	2,050	4	4	M8	1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	13		
PLLYS-4-6-A	2,070	4	6	M8	1	16	11.5	42	16	5	-	10	-	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	14		
PLLYS-5-5-A	2,080	5	5	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	22		
PLLYS-5-8-A	2,080	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	-	12	-	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	23		
PLLYS-6-6-A	2,370	6	6	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	36		
PLLYS-6-9-A	2,390	6	9	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	-	14	-	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	37		
PLLYS-8-8-A	3,180	8	8	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	72		
PLLYS-8-12-A	3,180	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	74		
PLLYS-10-12-A	3,450	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	-	17	-	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	75		
PLLYS-12-15-A	6,940	12	15	M20	1.5	28	25.4	79	33	10	-	22	-	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	136		
PLLYS-4-4-AK	2,130	4	4	M8	1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4.5 / 12	1160	PXCS-8-10-**	18		
PLLYS-4-6-AK	2,150	4	6	M8	1	16	11.5	42	16	5	4	10	13	4 / 12.5	1160	PXCS-8-10-**	19		
PLLYS-5-5-AK	2,180	5	5	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 15	1820	PXCS-10-12-**	29		
PLLYS-5-8-AK	2,180	5	8	M10	1	19	13.8	48	18	6	5	12	17	5 / 18	1820	PXCS-10-12-**	30		
PLLYS-6-6-AK	2,540	6	6	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6.5 / 19	2620	PXCS-12-14-**	46		
PLLYS-6-9-AK	2,560	6	9	M12	1.5	23	16.2	58	22	6	6	14	18	6 / 25	2620	PXCS-12-14-**	47		
PLLYS-8-8-AK	3,440	8	8	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 26	4660	PXCS-16-17-**	92		
PLLYS-8-12-AK	3,440	8	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	8.5 / 28	4660	PXCS-16-17-**	94		
PLLYS-10-12-AK	3,710	10	12	M16	1.5	28	19.6	70	26	8	8	17	24	9.5 / 38	7280	PXCS-16-17-**	110		
PLLYS-12-15-AK	7,490	12	15	M20	1.5	28	25.4	79	33	10	10	22	30	11.5 / 40	10400	PXCS-20-22-**	171		