



- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
- **PLZXS** はオールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 相手側の穴の推奨公差域クラスはH7です。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PLZX-R	スチール	なし*1
PLZX-RK	スチール	あり
PLZXS-R	ステンレス	なし*1
PLZXS-RK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。()

PLZX-R ロックナットなし **PLZX-RK** ロックナットつき

品番 1 スチール製	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
PLZX-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	-	-	5 / 15	1820	11
PLZX-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	-	-	5 / 15	1820	12
PLZX-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	-	-	6 / 21	2620	17
PLZX-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	-	-	6 / 21	2620	18
PLZX-8-9-M16-R	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	4660	42
PLZX-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	4660	44
PLZX-10-9-M16-R	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	7280	44
PLZX-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	7280	46
PLZX-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZX-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZX-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	25
PLZX-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZX-8-9-M16-RK	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZX-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZX-10-9-M16-RK	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZX-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

● 材質・仕上げ

	PLZX-R	PLZX-RK	PLZXS-R	PLZXS-RK
リング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット	-	S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)	-	SUS303



PLZXS-R ロックナットなし **PLZXS-RK** ロックナットつき

品番 1 ステンレス製	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
PLZXS-5-5-M10-R	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	-	-	5 / 15	1820	11
PLZXS-5-5-M10-1-R	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	-	-	5 / 15	1820	12
PLZXS-6-6-M12-R	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	-	-	6 / 21	2620	17
PLZXS-6-6-M12-1.5-R	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	-	-	6 / 21	2620	18
PLZXS-8-9-M16-R	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	4660	42
PLZXS-8-9-M16-1.5-R	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	4660	44
PLZXS-10-9-M16-R	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	7280	44
PLZXS-10-9-M16-1.5-R	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	-	-	7 / 27	7280	46
PLZXS-5-5-M10-RK	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZXS-5-5-M10-1-RK	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZXS-6-6-M12-RK	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	19	6 / 21	2620	25
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZXS-8-9-M16-RK	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZXS-8-9-M16-1.5-RK	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZXS-10-9-M16-RK	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZXS-10-9-M16-1.5-RK	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PLZXS-6-6-M12-RK



🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	🔒 ゆるみ止め 対応可・別料金	🔪 レーザ刻印 対応不可
-------------------------------	--------------------	-----------------