



- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
- **PLZXS** はオールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
<b>PLZX-R</b>	スチール	なし*1
<b>PLZX-RK</b>	スチール	あり
<b>PLZXS-R</b>	ステンレス	なし*1
<b>PLZXS-RK</b>	ステンレス	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PLZX-R	PLZX-RK	PLZXS-R	PLZXS-RK
リング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

PLZX-R ロックナットなし PLZX-RK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 スチール製	価格(円)	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ									
<b>PLZX-5-5-M10-R</b>	2,250	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	11
<b>PLZX-5-5-M10-1-R</b>	2,250	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	12
<b>PLZX-6-6-M12-R</b>	2,230	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25			6 / 21	2620	17
<b>PLZX-6-6-M12-1.5-R</b>	2,230	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25			6 / 21	2620	18
<b>PLZX-8-9-M16-R</b>	2,690	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	4660	42
<b>PLZX-8-9-M16-1.5-R</b>	2,690	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	4660	44
<b>PLZX-10-9-M16-R</b>	2,700	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	7280	44
<b>PLZX-10-9-M16-1.5-R</b>	2,700	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	7280	46
<b>PLZX-5-5-M10-RK</b>	2,310	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
<b>PLZX-5-5-M10-1-RK</b>	2,310	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
<b>PLZX-6-6-M12-RK</b>	2,290	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	25
<b>PLZX-6-6-M12-1.5-RK</b>	2,290	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
<b>PLZX-8-9-M16-RK</b>	2,800	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
<b>PLZX-8-9-M16-1.5-RK</b>	2,800	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
<b>PLZX-10-9-M16-RK</b>	2,810	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
<b>PLZX-10-9-M16-1.5-RK</b>	2,810	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

PLZXS-R ロックナットなし PLZXS-RK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 ステンレス製	価格(円)	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ									
<b>PLZXS-5-5-M10-R</b>	2,450	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	11
<b>PLZXS-5-5-M10-1-R</b>	2,450	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	12
<b>PLZXS-6-6-M12-R</b>	2,530	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25			6 / 21	2620	17
<b>PLZXS-6-6-M12-1.5-R</b>	2,530	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25			6 / 21	2620	18
<b>PLZXS-8-9-M16-R</b>	3,350	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	4660	42
<b>PLZXS-8-9-M16-1.5-R</b>	3,350	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	4660	44
<b>PLZXS-10-9-M16-R</b>	3,350	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	7280	44
<b>PLZXS-10-9-M16-1.5-R</b>	3,350	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	7280	46
<b>PLZXS-5-5-M10-RK</b>	2,550	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
<b>PLZXS-5-5-M10-1-RK</b>	2,550	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
<b>PLZXS-6-6-M12-RK</b>	2,680	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	19	6 / 21	2620	25
<b>PLZXS-6-6-M12-1.5-RK</b>	2,700	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
<b>PLZXS-8-9-M16-RK</b>	3,540	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
<b>PLZXS-8-9-M16-1.5-RK</b>	3,610	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
<b>PLZXS-10-9-M16-RK</b>	3,540	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
<b>PLZXS-10-9-M16-1.5-RK</b>	3,610	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

**PLZXS-6-6-M12-RK**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可