



- 割り出し・位置ぎめに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。
- **PLZXS** はオールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PLZX-R	スチール	なし*1
PLZX-RK	スチール	あり
PLZXS-R	ステンレス	なし*1
PLZXS-RK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	PLZX-R	PLZX-RK	PLZXS-R	PLZXS-RK
リング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

PLZX-R ロックナットなし PLZX-RK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 スチール製	価格(円)	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ									
PLZX-5-5-M10-R	2,390	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	11
PLZX-5-5-M10-1-R	2,390	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	12
PLZX-6-6-M12-R	2,390	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25			6 / 21	2620	17
PLZX-6-6-M12-1.5-R	2,390	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25			6 / 21	2620	18
PLZX-8-9-M16-R	2,850	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	4660	42
PLZX-8-9-M16-1.5-R	2,850	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	4660	44
PLZX-10-9-M16-R	2,860	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	7280	44
PLZX-10-9-M16-1.5-R	2,860	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	7280	46
PLZX-5-5-M10-RK	2,450	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZX-5-5-M10-1-RK	2,450	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZX-6-6-M12-RK	2,450	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	25
PLZX-6-6-M12-1.5-RK	2,450	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZX-8-9-M16-RK	2,960	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZX-8-9-M16-1.5-RK	2,960	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZX-10-9-M16-RK	2,970	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZX-10-9-M16-1.5-RK	2,970	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

PLZXS-R ロックナットなし PLZXS-RK ロックナットつき

単位: mm

品番 1 ステンレス製	価格(円)	B	s	M		D	d	L1	L2	Lb	sw1	荷重(N) min./max.	ピンのせん断荷重(N)	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ									
PLZXS-5-5-M10-R	2,600	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	11
PLZXS-5-5-M10-1-R	2,600	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23			5 / 15	1820	12
PLZXS-6-6-M12-R	2,680	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25			6 / 21	2620	17
PLZXS-6-6-M12-1.5-R	2,680	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25			6 / 21	2620	18
PLZXS-8-9-M16-R	3,550	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	4660	42
PLZXS-8-9-M16-1.5-R	3,550	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	4660	44
PLZXS-10-9-M16-R	3,550	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25			7 / 27	7280	44
PLZXS-10-9-M16-1.5-R	3,550	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25			7 / 27	7280	46
PLZXS-5-5-M10-RK	2,700	5	5	M10	1.5 並目	18	1.5	22	23	5	16	5 / 15	1820	17
PLZXS-5-5-M10-1-RK	2,700	5	5	M10	1 細目	18	1.5	22	23	5	17	5 / 15	1820	18
PLZXS-6-6-M12-RK	2,830	6	6	M12	1.75 並目	22	2	24	25	6	19	6 / 21	2620	25
PLZXS-6-6-M12-1.5-RK	2,850	6	6	M12	1.5 細目	22	2	24	25	6	18	6 / 21	2620	26
PLZXS-8-9-M16-RK	3,740	8	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	59
PLZXS-8-9-M16-1.5-RK	3,810	8	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	4660	61
PLZXS-10-9-M16-RK	3,740	10	9	M16	2 並目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	61
PLZXS-10-9-M16-1.5-RK	3,810	10	9	M16	1.5 細目	22	2	34	25	8	24	7 / 27	7280	63

● ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

● 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

PLZXS-6-6-M12-RK



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザー刻印 → P.xxxx
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可