



● 強度

品番	品番	許容締めつけトルク(N・m)
PMX-3-M6	PMXS-3-M6	2
PMX-3-M6-0.75	PMXS-3-M6-0.75	3
PMX-4-M6	PMXS-4-M6	2
PMX-4-M8-1	PMXS-4-M8-1	8
PMX-5-M8	PMXS-5-M8	7
PMX-5-M8-1	PMXS-5-M8-1	7
PMX-5-M10-1	PMXS-5-M10-1	22
PMX-6-M10	PMXS-6-M10	15
PMX-6-M12-1.5	PMXS-6-M12-1.5	38
PMX-8-M12	PMXS-8-M12	20
PMX-8-M12-1.5	PMXS-8-M12-1.5	20
PMX-8-M16-1.5	PMXS-8-M16-1.5	80
PMX-10-M16-1.5	PMXS-10-M16-1.5	80

⚠ ねじ部が破損する恐れがありますので、ロックナットの締めつけトルクは上表の値を超えないようにしてください。

● 品番指定  直送  14時当日出荷  NBKネットショップ

PMXS-5-M10-1-AK



PMX-A ロックナットなし PMX-AK ロックナットつき

品番 <small>1</small> ステンレス製	価格(円)	B	s	M*1 ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS → P.xxxx	質量(g)
PMX-3-M6-A	850	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	30	12	4.5	10		6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMX-3-M6-0.75-A	830	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	30	12	4.5	10		6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMX-4-M6-A	850	4	4	M6	1	並目	12	6.9	30.5	12	4.5	10		6	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	4
PMX-4-M8-1-A	860	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	39.5	16	6	13.5		8	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	9
PMX-5-M8-A	900	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	40	16	6	13.5		8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	9
PMX-5-M8-1-A	990	5	5	M8	1	細目	16	9.2	40	16	6	13.5		8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	9
PMX-5-M10-1-A	870	5	5	M10	1	細目	18	11.5	42.5	16	6	13.5		10	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	14
PMX-6-M10-A	980	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	49	20	7.5	17		10	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	18
PMX-6-M12-1.5-A	950	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	52	20	7.5	16.5		12	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	26
PMX-8-M12-A	1,190	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	59	24	9	20.5		12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	31
PMX-8-M12-1.5-A	1,220	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	59	24	9	20.5		12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	31
PMX-8-M16-1.5-A	1,170	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	63.5	24	9	20.5		17	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	56
PMX-10-M16-1.5-A	1,600	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	67.5	26	9	22.5		17	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	61
PMX-3-M6-AK	870	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMX-3-M6-0.75-AK	890	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	5
PMX-4-M6-AK	870	4	4	M6	1	並目	12	6.9	30.5	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	5
PMX-4-M8-1-AK	910	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	39.5	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	12
PMX-5-M8-AK	960	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMX-5-M8-1-AK	1,040	5	5	M8	1	細目	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	12
PMX-5-M10-1-AK	930	5	5	M10	1	細目	18	11.5	42.5	16	6	13.5	5	10	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	20
PMX-6-M10-AK	1,040	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	49	20	7.5	17	5	10	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	24
PMX-6-M12-1.5-AK	1,010	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	52	20	7.5	16.5	6	12	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	35
PMX-8-M12-AK	1,360	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	39
PMX-8-M12-1.5-AK	1,280	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	41
PMX-8-M16-1.5-AK	1,290	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	63.5	24	9	20.5	8	17	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	74
PMX-10-M16-1.5-AK	1,720	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	67.5	26	9	22.5	8	17	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	79

*1: ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx  ゆるみ止め → P.xxxx  レーザ刻印 → P.xxxx
お問い合わせください 対応可・別料金 対応可・別料金

- シンプル構造のインデックスプランジャです。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- ピン径はφ3 - φ10, 本体ねじ径はM6-M16を標準化。M6-M12は並目と細目があります。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナットの有無
PMX-A	スチール	なし*1
PMX-AK	スチール	あり
PMXS-A	ステンレス	なし*1
PMXS-AK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 材質・仕上げ

	PMX-A	PMX-AK	PMXS-A	PMXS-AK
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
本体	SUM22L 三価クロメート処理	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303	SUS303
ピン	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C*1 三価クロメート処理		SUS303

*1: PMX-3-M6-0.75-AKのロックナットの材質はSUS303になります。

PMXS-A ロックナットなし PMXS-AK ロックナットつき

品番 <small>1</small> ステンレス製	価格(円)	B	s	M*1 ねじの呼び	ピッチ	D	D1	L	L1	L2	L4 min.	Lb	sw	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	適用カラー PXCS → P.xxxx	質量(g)
PMXS-3-M6-A	1,280	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	30	12	4.5	10		6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMXS-3-M6-0.75-A	1,330	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	30	12	4.5	10		6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMXS-4-M6-A	1,280	4	4	M6	1	並目	12	6.9	30.5	12	4.5	10		6	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	4
PMXS-4-M8-1-A	1,360	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	39.5	16	6	13.5		8	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	8
PMXS-5-M8-A	1,440	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	40	16	6	13.5		8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	8
PMXS-5-M8-1-A	1,370	5	5	M8	1	細目	16	9.2	40	16	6	13.5		8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	8
PMXS-5-M10-1-A	1,380	5	5	M10	1	細目	18	11.5	42.5	16	6	13.5		10	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	13
PMXS-6-M10-A	1,630	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	49	20	7.5	17		10	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	17
PMXS-6-M12-1.5-A	1,540	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	52	20	7.5	16.5		12	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	25
PMXS-8-M12-A	1,930	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	59	24	9	20.5		12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	30
PMXS-8-M12-1.5-A	1,600	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	59	24	9	20.5		12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	30
PMXS-8-M16-1.5-A	1,650	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	63.5	24	9	20.5		17	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	55
PMXS-10-M16-1.5-A	2,170	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	67.5	26	9	22.5		17	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	65
PMXS-3-M6-AK	1,330	3	3.5	M6	1	並目	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMXS-3-M6-0.75-AK	1,390	3	3.5	M6	0.75	細目	12	6.9	30	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	650	PXCS-6-7-**	4
PMXS-4-M6-AK	1,330	4	4	M6	1	並目	12	6.9	30.5	12	4.5	10	3.2	6	3 / 12	1160	PXCS-6-7-**	4
PMXS-4-M8-1-AK	1,440	4	4.5	M8	1	細目	16	9.2	39.5	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1160	PXCS-8-10-**	11
PMXS-5-M8-AK	1,520	5	5	M8	1.25	並目	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	11
PMXS-5-M8-1-AK	1,450	5	5	M8	1	細目	16	9.2	40	16	6	13.5	4	8	5 / 24	1820	PXCS-8-10-**	11
PMXS-5-M10-1-AK	1,480	5	5	M10	1	細目	18	11.5	42.5	16	6	13.5	5	10	5 / 24	1820	PXCS-10-12-**	19
PMXS-6-M10-AK	1,730	6	6	M10	1.5	並目	18	11.5	49	20	7.5	17	5	10	5 / 21	2620	PXCS-10-12-**	23
PMXS-6-M12-1.5-AK	1,710	6	6	M12	1.5	細目	21	13.8	52	20	7.5	16.5	6	12	5 / 21	2620	PXCS-12-14-**	30
PMXS-8-M12-AK	2,080	8	8	M12	1.75	並目	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	35
PMXS-8-M12-1.5-AK	1,770	8	8	M12	1.5	細目	21	13.8	59	24	9	20.5	6	12	6 / 22	4660	PXCS-12-14-**	35
PMXS-8-M16-1.5-AK	1,910	8	8	M16	1.5	細目	25	19.6	63.5	24	9	20.5	8	17	6 / 22	4660	PXCS-16-17-**	73
PMXS-10-M16-1.5-AK	2,430	10	10	M16	1.5	細目	25	19.6	67.5	26	9	22.5	8	17	4 / 27	7280	PXCS-16-17-**	83

*1: ねじピッチが記載されている品番は細目ねじ、ねじピッチが記載されていない品番は並目ねじです。



RoHS2適合