



- レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
- レバーを180°回転させるとピンは本体に内蔵されます。
- 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
- すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。
- ピンは窒化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ねじピッチ・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	ねじピッチ	ロックナット
PXV-A	細目	なし*1
PXV-AK	細目	あり
PXV-C-A	並目	なし*1
PXV-C-AK	並目	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXV-6-M12C-AK



PXV-A 細目ねじ・ロックナットなし PXV-C-A 並目ねじ・ロックナットなし

品番	B	s	M		D	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
PXV-4-M10-A	4	6	M10	1 細目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10-A	5	6	M10	1 細目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12-A	5	8	M12	1.5 細目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10-A	6	6	M10	1 細目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12-A	6	8	M12	1.5 細目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16-A	6	10	M16	1.5 細目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12-A	8	8	M12	1.5 細目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16-A	8	10	M16	1.5 細目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20-A	8	12	M20	1.5 細目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16-A	10	10	M16	1.5 細目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20-A	10	12	M20	1.5 細目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20-A	12	12	M20	1.5 細目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	6870	118
PXV-4-M10C-A	4	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	760	21
PXV-5-M10C-A	5	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1190	21
PXV-5-M12C-A	5	8	M12	1.75 並目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1190	56
PXV-6-M10C-A	6	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	-	-	9	8.5 / 25	1710	22
PXV-6-M12C-A	6	8	M12	1.75 並目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	1710	57
PXV-6-M16C-A	6	10	M16	2 並目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	1710	79
PXV-8-M12C-A	8	8	M12	1.75 並目	26	47	26	-	-	10	9 / 21	3050	59
PXV-8-M16C-A	8	10	M16	2 並目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	3050	80
PXV-8-M20C-A	8	12	M20	2.5 並目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	3050	112
PXV-10-M16C-A	10	10	M16	2 並目	32	56	30	-	-	13	12 / 32	4770	82
PXV-10-M20C-A	10	12	M20	2.5 並目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	4770	115
PXV-12-M20C-A	12	12	M20	2.5 並目	37	69	36	-	-	15	21 / 58	6870	118

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
 ゆるみ止め → P.xxxx
 レーザ刻印 → P.xxxx
 対応不可 対応可・別料金 対応可・別料金

● 材質・仕上げ



	PXV-A / PXV-C-A	PXV-AK / PXV-C-AK
レバー	焼結合金	焼結合金
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン	SUM22L 窒化処理	SUM22L 窒化処理
スプリング	SWPB相当	SWPB相当
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)

● 関連商品

取り付けには専用の取り付け治具
PXV-W **PXV-Z** () **PIXH-Z** () を
 ご使用ください。



PXV-AK 細目ねじ・ロックナットつき PXV-C-AK 並目ねじ・ロックナットつき

品番	B	s	M		D	L	L1	Lb	sw1	H	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ									
PXV-4-M10-AK	4	6	M10	1 細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10-AK	5	6	M10	1 細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12-AK	5	8	M12	1.5 細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10-AK	6	6	M10	1 細目	21	37.5	19	5	17	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12-AK	6	8	M12	1.5 細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16-AK	6	10	M16	1.5 細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12-AK	8	8	M12	1.5 細目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16-AK	8	10	M16	1.5 細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20-AK	8	12	M20	1.5 細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16-AK	10	10	M16	1.5 細目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20-AK	10	12	M20	1.5 細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20-AK	12	12	M20	1.5 細目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	6870	153
PXV-4-M10C-AK	4	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	760	28
PXV-5-M10C-AK	5	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1190	28
PXV-5-M12C-AK	5	8	M12	1.75 並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1190	66
PXV-6-M10C-AK	6	6	M10	1.5 並目	21	37.5	19	5	16	9	8.5 / 25	1710	29
PXV-6-M12C-AK	6	8	M12	1.75 並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	1710	67
PXV-6-M16C-AK	6	10	M16	2 並目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	1710	99
PXV-8-M12C-AK	8	8	M12	1.75 並目	26	47	26	6	18	10	9 / 21	3050	69
PXV-8-M16C-AK	8	10	M16	2 並目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	3050	100
PXV-8-M20C-AK	8	12	M20	2.5 並目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	3050	147
PXV-10-M16C-AK	10	10	M16	2 並目	32	56	30	8	24	13	12 / 32	4770	102
PXV-10-M20C-AK	10	12	M20	2.5 並目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	4770	150
PXV-12-M20C-AK	12	12	M20	2.5 並目	37	69	36	10	30	15	21 / 58	6870	153