



\*1: PXZ-G PXZ-GK: B $^{-0.02}$ / $-0.05}$   
 PXZS-G PXZS-GK: B $^{-0.02}$ / $-0.08}$  (ピンの公差を変更しました。)



- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PXZ-G	スティール	なし*1
PXZ-GK	スティール	あり
PXZS-G	ステンレス	なし*1
PXZS-GK	ステンレス	あり

\*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.xxxx)

## PXZ-G ロックナットなし PXZ-GK ロックナットつき

単位: mm

品番 スティール製	B	s	M(細目)		M1(並目)		L1	Lb	Lm	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ							
PXZ-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	22	-	6	-	7 / 17	1750	14
PXZ-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	26	-	10	-	9 / 24	2530	27
PXZ-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	-	12	-	11 / 30	4500	59
PXZ-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	-	12	-	19 / 45	7030	86
PXZ-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	22	5	6	17	7 / 17	1750	21
PXZ-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	26	6	10	18	9 / 24	2530	37
PXZ-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	8	12	24	11 / 30	4500	79
PXZ-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	10	12	30	19 / 45	7030	121

## ● 材質・仕上げ



	PXZ-G	PXZ-GK	PXZS-G	PXZS-GK
本体	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)	SUS303	SUS303
ピン	S45C(硬度50-60HRC)	S45C(硬度50-60HRC)	SUS303 ニッケルメッキ	SUS303 ニッケルメッキ
スプリング	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
ロックナット		S45C 四三酸化鉄皮膜(黒)		SUS303

## PXZS-G ロックナットなし PXZS-GK ロックナットつき

単位: mm

品番 ステンレス製	B	s	M(細目)		M1(並目)		L1	Lb	Lm	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ	ねじの呼び	ピッチ							
PXZS-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	22	-	6	-	6 / 15	1820	14
PXZS-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	26	-	10	-	8 / 21	2620	27
PXZS-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	-	12	-	9 / 26	4660	59
PXZS-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	-	12	-	17 / 40	7280	86
PXZS-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	22	5	6	17	6 / 15	1820	21
PXZS-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	26	6	10	18	8 / 21	2620	37
PXZS-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	34	8	12	24	9 / 26	4660	79
PXZS-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	43	10	12	30	17 / 40	7280	121

## ● 関連商品

PXZ 取り付け専用レンチ PXZ-W  
があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PXZS-5-GK  
1 2 1

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

ゆるみ止め → P.xxxx

レーザー刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可