



- 防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KAB
本体	アルミニウム合金 研磨

単位: mm

品番	価格(円)	D	M(並目)		Lf	H	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ			
KAB-16-M4	930	16	M4	0.7	7.2	15	6
KAB-20-M5	810	20	M5	0.8	9.1	18	11
KAB-25-M6	880	25	M6	1	11	22.5	21
KAB-32-M8	1,530	32	M8	1.25	14.5	29	43
KAB-40-M10	2,120	40	M10	1.5	18	37	85

- 品番指定


KAB-20-M5
商品
記号

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応可・別料金

ねじ組み合わせ → P.xxxx

対応不可

ねじカット → P.xxxx

対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金