



● 材質・仕上げ



KAH-K-MT

本体

アルミニウム合金
マット調仕上げ

- 軽量なアルミニウム合金製。
- 表面はマット調仕上げ。
- めねじ・貫通穴タイプ。

単位: mm

品番 1	D	M (並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KAH-40-K8-MT	40	M8	1.25	13	25	12.5	14	26
KAH-50-K10-MT	50	M10	1.5	16	32.5	16	18.5	50
KAH-60-K12-MT	60	M12	1.75	20	40	20	20.5	87
KAH-70-K16-MT	70	M16	2	20	46	23	25.5	140

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KAH-50-K10-MT

1

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応可・別料金