



- T字形のプラスチック製ノブ。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

**KEM** ——— おねじ  
**KEF** ——— めねじ

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KEM	KEF
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	黄銅

**KEM** おねじ

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目)		Lm ◀4	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KEM-35-M4-10	400	35	M4	0.7	10	17	4	11	7.5
KEM-35-M4-15	390	35	M4	0.7	15	17	4	11	8
KEM-35-M5-10	390	35	M5	0.8	10	17	4	11	9
KEM-35-M5-18	370	35	M5	0.8	18	17	4	11	10
KEM-50-M6-32	470	50	M6	1	32	24	5	15.6	22
KEM-50-M8-20	480	50	M8	1.25	20	24	5	15.6	24

**KEF** めねじ

単位: mm

品番	価格(円)	D ◀2	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び ◀3	ピッチ					
KEF-50-M6	380	50	M6	1	12	24	5	15.6	12
KEF-50-M8	400	50	M8	1.25	16	24	5	15.6	15

- 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

**KEM-35-M4-10**

◀1      ◀2      ◀3      ◀4

おねじタイプは ◀4 Lmを選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
めねじのみ対応可・別料金	めねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	おねじのみ対応可・別料金	対応可・別料金