



- T字形のプラスチック製ノブ。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

KEM —— おねじ

KEF —— めねじ

● 材質・仕上げ



	KEM	KEF-50-M6	KEF-50-M8
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	黄銅	スチール メッキ

KEM おねじ

単位: mm

品番	D	M (並目)		Lm	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEM-35-M4-10	35	M4	0.7	10	17	4	11	7.5
KEM-35-M4-15	35	M4	0.7	15	17	4	11	8
KEM-35-M5-10	35	M5	0.8	10	17	4	11	9
KEM-35-M5-18	35	M5	0.8	18	17	4	11	10
KEM-50-M6-32	50	M6	1	32	24	5	15.6	22
KEM-50-M8-20	50	M8	1.25	20	24	5	15.6	24

KEF めねじ

単位: mm

品番	D	M (並目)		Lf	H	s	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KEF-50-M6	50	M6	1	10	24	5	15.6	12
KEF-50-M8	50	M8	1.25	14	24	5	15.6	15

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KEM-35-M4-10



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------