



- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスチックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
- 材質・仕上げ **1** RoHS2適合

	KIGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6 (黒)	ナイロン6 (黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	SUS303
Oリング		フッ素ゴム

寸法

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D	M(並目) ねじの呼び 3	ピッチ	D1 5	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量 (g)
KIGMS-24-M6-SBP15		24	M6	1	15	16.5	7	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5 ±0.03	10 - 16
KIGMS-24-M6-SBP18		24	M6	1	18	16.5	7	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5 ±0.03	11 - 17
KIGMS-24-M6-SBP21	KIGMS-24-M6-SBPS21	24	M6	1	21	16.5	7	14	10	3	6	12.8	4.5 ±0.03	12 - 18
KIGMS-24-M6-SBP25	KIGMS-24-M6-SBPS25	24	M6	1	25	16.5	7	14	10.5	3	6.5	13	4.5 ±0.03	14 - 20
KIGMS-24-M6-SBP32	KIGMS-24-M6-SBPS32	24	M6	1	32	16.5	7	14	11	3	7	14	4.5 ±0.03	16 - 22
KIGMS-30-M8-SBP15		30	M8	1.25	15	19.5	8.5	16	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1 ±0.05	19 - 25
KIGMS-30-M8-SBP18		30	M8	1.25	18	19.5	8.5	16	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1 ±0.05	20 - 26
KIGMS-30-M8-SBP21	KIGMS-30-M8-SBPS21	30	M8	1.25	21	19.5	8.5	16	10	3	5	12.8	6.1 ±0.05	21 - 27
KIGMS-30-M8-SBP25	KIGMS-30-M8-SBPS25	30	M8	1.25	25	19.5	8.5	16	10.5	3	5.5	13	6.1 ±0.05	23 - 29
KIGMS-30-M8-SBP32	KIGMS-30-M8-SBPS32	30	M8	1.25	32	19.5	8.5	16	11	3	6	14	6.1 ±0.05	25 - 31
KIGMS-30-M8-SBP40	KIGMS-30-M8-SBPS40	30	M8	1.25	40	19.5	8.5	16	13	4	8	16	6.1 ±0.05	29 - 35
KIGMS-36-M10-SBP18		36	M10	1.5	18	22.5	10	18	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8 ±0.05	33 - 45
KIGMS-36-M10-SBP21	KIGMS-36-M10-SBPS21	36	M10	1.5	21	22.5	10	18	10	3	4.3	12.8	7.8 ±0.05	34 - 46
KIGMS-36-M10-SBP25	KIGMS-36-M10-SBPS25	36	M10	1.5	25	22.5	10	18	10.5	3	4.6	13	7.8 ±0.05	36 - 48
KIGMS-36-M10-SBP32	KIGMS-36-M10-SBPS32	36	M10	1.5	32	22.5	10	18	11	3	5	14	7.8 ±0.05	38 - 50
KIGMS-36-M10-SBP40	KIGMS-36-M10-SBPS40	36	M10	1.5	40	22.5	10	18	13	4	7	16	7.8 ±0.05	42 - 54

価格

KIGMS-SBP プラスティック製スラストパッド KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	価格 (円)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格 (円)
	Lm (mm) 4								
	25	30	35	40	45	50	55		
KIGMS-24-M6-SBP15	550		570		610			SBP-15-M6	140
KIGMS-24-M6-SBP18	560		580		620			SBP-18-M6	150
KIGMS-24-M6-SBP21	570		590		630			SBP-21-M6	160
KIGMS-24-M6-SBP25	610		630		670			SBP-25-M6	200
KIGMS-24-M6-SBP32	710		730		770			SBP-32-M6	300
KIGMS-30-M8-SBP15		710		720		790		SBP-15-M8	140
KIGMS-30-M8-SBP18		720		730		800		SBP-18-M8	150
KIGMS-30-M8-SBP21		730		740		810		SBP-21-M8	160
KIGMS-30-M8-SBP25		770		780		850		SBP-25-M8	200
KIGMS-30-M8-SBP32		870		880		950		SBP-32-M8	300
KIGMS-30-M8-SBP40		890		900		970		SBP-40-M8	320
KIGMS-36-M10-SBP18			970		1,010		1,050	SBP-18-M10	150
KIGMS-36-M10-SBP21			980		1,020		1,060	SBP-21-M10	160
KIGMS-36-M10-SBP25			1,020		1,060		1,100	SBP-25-M10	200
KIGMS-36-M10-SBP32			1,120		1,160		1,200	SBP-32-M10	300
KIGMS-36-M10-SBP40			1,140		1,180		1,220	SBP-40-M10	320
KIGMS-24-M6-SBPS21	1,590		1,610		1,650			SBPS-21-M6	1,180
KIGMS-24-M6-SBPS25	1,660		1,680		1,720			SBPS-25-M6	1,250
KIGMS-24-M6-SBPS32	1,820		1,840		1,880			SBPS-32-M6	1,410
KIGMS-30-M8-SBPS21		1,750		1,760		1,830		SBPS-21-M8	1,180
KIGMS-30-M8-SBPS25		1,820		1,830		1,900		SBPS-25-M8	1,250
KIGMS-30-M8-SBPS32		1,980		1,990		2,060		SBPS-32-M8	1,410
KIGMS-30-M8-SBPS40		2,500		2,510		2,580		SBPS-40-M8	1,930
KIGMS-36-M10-SBPS21			2,000		2,040		2,080	SBPS-21-M10	1,180
KIGMS-36-M10-SBPS25			2,070		2,110		2,150	SBPS-25-M10	1,250
KIGMS-36-M10-SBPS32			2,230		2,270		2,310	SBPS-32-M10	1,410
KIGMS-36-M10-SBPS40			2,750		2,790		2,830	SBPS-40-M10	1,930

スラストパッドなし 品番	スラストパッドなし価格 (円)						
	Lm (mm)						
	25	30	35	40	45	50	55
KIGMS-24-M6	410			430		470	
KIGMS-30-M8		570			580		650
KIGMS-36-M10			820			860	900

● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

KIGMS-24-M6-25-SBPS 21



4 ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金