



- ねじ先にスラストパッドをつけたプラスチックミニノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
- 材質・仕上げ **1** RoHS2適合

	KIGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	SUS303
Oリング		フッ素ゴム

## 寸法

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D	M(並目) ねじの呼び <b>3</b>	ピッチ	D1 <b>5</b>	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量(g)
KIGMS-24-M6-SBP15		24	M6	1	15	16.5	7	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5 ±0.03	10 - 16
KIGMS-24-M6-SBP18		24	M6	1	18	16.5	7	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5 ±0.03	11 - 17
KIGMS-24-M6-SBP21	KIGMS-24-M6-SBPS21	24	M6	1	21	16.5	7	14	10	3	6	12.8	4.5 ±0.03	12 - 18
KIGMS-24-M6-SBP25	KIGMS-24-M6-SBPS25	24	M6	1	25	16.5	7	14	10.5	3	6.5	13	4.5 ±0.03	14 - 20
KIGMS-24-M6-SBP32	KIGMS-24-M6-SBPS32	24	M6	1	32	16.5	7	14	11	3	7	14	4.5 ±0.03	16 - 22
KIGMS-30-M8-SBP15		30	M8	1.25	15	19.5	8.5	16	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1 ±0.05	19 - 25
KIGMS-30-M8-SBP18		30	M8	1.25	18	19.5	8.5	16	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1 ±0.05	20 - 26
KIGMS-30-M8-SBP21	KIGMS-30-M8-SBPS21	30	M8	1.25	21	19.5	8.5	16	10	3	5	12.8	6.1 ±0.05	21 - 27
KIGMS-30-M8-SBP25	KIGMS-30-M8-SBPS25	30	M8	1.25	25	19.5	8.5	16	10.5	3	5.5	13	6.1 ±0.05	23 - 29
KIGMS-30-M8-SBP32	KIGMS-30-M8-SBPS32	30	M8	1.25	32	19.5	8.5	16	11	3	6	14	6.1 ±0.05	25 - 31
KIGMS-30-M8-SBP40	KIGMS-30-M8-SBPS40	30	M8	1.25	40	19.5	8.5	16	13	4	8	16	6.1 ±0.05	29 - 35
KIGMS-36-M10-SBP18		36	M10	1.5	18	22.5	10	18	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8 ±0.05	33 - 45
KIGMS-36-M10-SBP21	KIGMS-36-M10-SBPS21	36	M10	1.5	21	22.5	10	18	10	3	4.3	12.8	7.8 ±0.05	34 - 46
KIGMS-36-M10-SBP25	KIGMS-36-M10-SBPS25	36	M10	1.5	25	22.5	10	18	10.5	3	4.6	13	7.8 ±0.05	36 - 48
KIGMS-36-M10-SBP32	KIGMS-36-M10-SBPS32	36	M10	1.5	32	22.5	10	18	11	3	5	14	7.8 ±0.05	38 - 50
KIGMS-36-M10-SBP40	KIGMS-36-M10-SBPS40	36	M10	1.5	40	22.5	10	18	13	4	7	16	7.8 ±0.05	42 - 54

## 価格

KIGMS-SBP プラスティック製スラストパッド KIGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	価格(円)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格(円)
	Lm(mm) <b>4</b>								
	25	30	35	40	45	50	55		
KIGMS-24-M6-SBP15	520		540		570			SBP-15-M6	130
KIGMS-24-M6-SBP18	530		550		580			SBP-18-M6	140
KIGMS-24-M6-SBP21	540		560		590			SBP-21-M6	150
KIGMS-24-M6-SBP25	580		600		630			SBP-25-M6	190
KIGMS-24-M6-SBP32	670		690		720			SBP-32-M6	280
KIGMS-30-M8-SBP15		670		680		740		SBP-15-M8	130
KIGMS-30-M8-SBP18		680		690		750		SBP-18-M8	140
KIGMS-30-M8-SBP21		690		700		760		SBP-21-M8	150
KIGMS-30-M8-SBP25		730		740		800		SBP-25-M8	190
KIGMS-30-M8-SBP32		820		830		890		SBP-32-M8	280
KIGMS-30-M8-SBP40		840		850		910		SBP-40-M8	300
KIGMS-36-M10-SBP18			910		950		990	SBP-18-M10	140
KIGMS-36-M10-SBP21			920		960		1,000	SBP-21-M10	150
KIGMS-36-M10-SBP25			960		1,000		1,040	SBP-25-M10	190
KIGMS-36-M10-SBP32			1,050		1,090		1,130	SBP-32-M10	280
KIGMS-36-M10-SBP40			1,070		1,110		1,150	SBP-40-M10	300
KIGMS-24-M6-SBPS21	1,500		1,520		1,550			SBPS-21-M6	1,110
KIGMS-24-M6-SBPS25	1,540		1,560		1,590			SBPS-25-M6	1,150
KIGMS-24-M6-SBPS32	1,670		1,690		1,720			SBPS-32-M6	1,280
KIGMS-30-M8-SBPS21		1,650		1,660		1,720		SBPS-21-M8	1,110
KIGMS-30-M8-SBPS25		1,690		1,700		1,760		SBPS-25-M8	1,150
KIGMS-30-M8-SBPS32		1,820		1,830		1,890		SBPS-32-M8	1,280
KIGMS-30-M8-SBPS40		2,290		2,300		2,360		SBPS-40-M8	1,750
KIGMS-36-M10-SBPS21			1,880		1,920		1,960	SBPS-21-M10	1,110
KIGMS-36-M10-SBPS25			1,920		1,960		2,000	SBPS-25-M10	1,150
KIGMS-36-M10-SBPS32			2,050		2,090		2,130	SBPS-32-M10	1,280
KIGMS-36-M10-SBPS40			2,520		2,560		2,600	SBPS-40-M10	1,750

スラストパッドなし 品番	スラストパッドなし価格(円)						
	Lm(mm)						
	25	30	35	40	45	50	55
KIGMS-24-M6	390		410		440		
KIGMS-30-M8		540		550		610	
KIGMS-36-M10			770		810		850

### ● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

## KIGMS-24-M6-25-SBPS 21



**4** ねじ長さ Lm は、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	ねじ組み合わせ → P. xxxx	ねじカット → P. xxxx	ゆるみ止め → P. xxxx	レーザ刻印 → P. xxxx
お問い合わせください	対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金