



● 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。

商品記号	タイプ	ねじ部の材質
KIM	おねじ	スチール製
KIMS	おねじ	ステンレス製
KIF	めねじ	スチール製
KIFS	めねじ	ステンレス製

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	KIM / KIF	KIMS / KIFS
ノブ	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理	SUS303



寸法

KIM KIMS おねじ

単位：mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ				
KIM-19-M4		19	M4	0.7	14	6	12	4 - 5
KIM-19-M5	KIMS-19-M5	19	M5	0.8	14	6	12	5 - 7
KIM-24-M6	KIMS-24-M6	24	M6	1	16.5	7	14	7 - 11
KIM-30-M8	KIMS-30-M8	30	M8	1.25	19.5	8.5	16	14 - 20
KIM-36-M10	KIMS-36-M10	36	M10	1.5	22.5	10	18	30 - 38

KIF KIFS めねじ

単位：mm

品番 スチール製	品番 ステンレス製	D	M(並目)		Lf	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KIF-19-M4		19	M4	0.7	9	14	6	12	4
KIF-19-M5	KIFS-19-M5	19	M5	0.8	9	14	6	12	4
KIF-24-M6	KIFS-24-M6	24	M6	1	10.5	16.5	7	14	7
KIF-30-M8	KIFS-30-M8	30	M8	1.25	11.5	19.5	8.5	16	11
KIF-36-M10		36	M10	1.5	14	22.5	10	18	16

価格

KIM KIF スチール製

品番 おねじ	価格(円)								品番 めねじ	価格(円)
	Lm(mm)									
	10	15	16	20	25	30	40			
KIM-19-M4	170	170		180		180			KIF-19-M4	190
KIM-19-M5	180	190		220	220				KIF-19-M5	190
KIM-24-M6	200		210	210	210	210			KIF-24-M6	200
KIM-30-M8			230	230	230	230	290		KIF-30-M8	240
KIM-36-M10				290	290	290	310		KIF-36-M10	280

KIMS KIFS ステンレス製

品番 おねじ	価格(円)										品番 めねじ	価格(円)
	Lm(mm)											
	10	15	16	20	25	30	40	45	55			
KIMS-19-M5	240	240		290	290						KIFS-19-M5	330
KIMS-24-M6	300		300	300	300	300					KIFS-24-M6	390
KIMS-30-M8				340	340	340	410				KIFS-30-M8	460
KIMS-36-M10				800	800	800		800	800			

● 関連商品

スラストパッド付きのプラスチックミニノブ
ニノブ **KIGMS** があります。
→ P.xxxx



パッド付きのプラスチックミニノブ
KIPMS があります。
→ P.xxxx



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

KIM-24-M6-20

おねじタイプは **4** ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
 ねじ組み合わせ → P.xxxx
 ねじカット → P.xxxx
 ゆるみ止め → P.xxxx
 レーザ刻印 → P.xxxx
 ステンレス製のみ対応可・別料金
 めねじのみ対応可・別料金
 おねじのみ対応可・別料金
 おねじのみ対応可・別料金
 対応可・別料金