



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJM-32-M6-16-PF



- ② ねじ長さLmは、表に●の記載があるサイズから選択してください。



- 力のかかりやすい形状です。
- ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
- 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。

商品記号	ノブの材質	ねじ部の材質
KJM	ナイロン6	スチール
KJMS	ナイロン6	ステンレス
KJM-PF	フェノール樹脂	スチール

- 材質・仕上げ



	KJM	KJMS	KJM-PF
ノブ	ナイロン6 (つや消し黒)	ナイロン6 (つや消し黒)	フェノール樹脂(黒)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理	SUS304Cu相当*1	スチール 三価クロメート処理

*1: **KJMS-63-M12** のねじ部材質はSUS303相当になります。

寸法

KJM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール製 **KJMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス製 **KJM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール製 単位: mm

品番	品番	品番	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	H	s	d	質量(g)
KJM-32-M6	KJMS-32-M6	KJM-32-M6-PF	32	M6	1	20	10	14	9 - 16
KJM-40-M8	KJMS-40-M8	KJM-40-M8-PF	40	M8	1.25	25	13	18	20 - 32
KJM-50-M10	KJMS-50-M10	KJM-50-M10-PF	50	M10	1.5	32	20	22	40 - 58
KJM-63-M12	KJMS-63-M12	KJM-63-M12-PF	63	M12	1.75	40	25	26	75 - 96
		KJM-80-M16-PF	80	M16	2	50	30	35	159 - 239

ねじ長さ

KJM ノブ: ナイロン6・ねじ部: スチール製 **KJMS** ノブ: ナイロン6・ねじ部: ステンレス製 **KJM-PF** ノブ: フェノール樹脂・ねじ部: スチール製

品番	Lm (mm) ②												
	10	15	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
KJM-32-M6	●		●	●	●	●	●		●		●		
KJM-40-M8			●	●	●	●		●			●		
KJM-50-M10					●	●	●		●		●		
KJM-63-M12						●	●	●		●		●	
KJMS-32-M6	●		●	●	●	●						●	
KJMS-40-M8				●	●	●		●					
KJMS-50-M10				●	●	●			●		●		
KJMS-63-M12						●		●		●			
KJM-32-M6-PF			●	●	●	●	●		●				
KJM-40-M8-PF		●		●	●	●		●			●		
KJM-50-M10-PF					●	●	●		●		●		
KJM-63-M12-PF						●	●	●		●		●	
KJM-80-M16-PF						●		●		●		●	●

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
お問い合わせください	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金