



● 材質・仕上げ



KJMS-A4-HP	
ノブ	SUS316相当 研磨
ねじ部	SUS316相当

- 特に耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製おねじタイプの十字ノブです。
- 力のかかりやすい形状です。
- 凹凸が少ない形状でかつ表面研磨により、清掃性にすぐれています。

単位: mm

品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
		ねじの呼び	ピッチ					
KJMS-40-M8-20-A4-HP	40	M8	1.25	20	25	13	14	74
KJMS-40-M8-25-A4-HP	40	M8	1.25	25	25	13	14	76
KJMS-40-M8-30-A4-HP	40	M8	1.25	30	25	13	14	78
KJMS-40-M8-40-A4-HP	40	M8	1.25	40	25	13	14	82
KJMS-50-M10-20-A4-HP	50	M10	1.5	20	32	18	18	136
KJMS-50-M10-25-A4-HP	50	M10	1.5	25	32	18	18	139
KJMS-50-M10-30-A4-HP	50	M10	1.5	30	32	18	18	142
KJMS-50-M10-45-A4-HP	50	M10	1.5	45	32	18	18	151
KJMS-50-M10-55-A4-HP	50	M10	1.5	55	32	18	18	158
KJMS-63-M12-30-A4-HP	63	M12	1.75	30	40	23	20	254
KJMS-63-M12-40-A4-HP	63	M12	1.75	40	40	23	20	263
KJMS-63-M12-50-A4-HP	63	M12	1.75	50	40	23	20	271

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KJMS-40-M8-20-A4-HP



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応可・別料金	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------