

## ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	KMPFS-A4-HD	KMPFS-A4-HP-HD
ノブ	SUS316L ショットブラスト	SUS316L 研磨
シールリング	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5	H-NBR(青) 硬度ショアA85±5



KMPFS-A4-HP-HD



KMPFS-A4-HD

- ハイジエニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジエニックデザインについて → P.xxxx
- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- 取り付け面のすき間をシールリング **FSRN-HD** ( → P.xxxx) でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
- 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠した材料を使用しています。
- ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG (欧州衛生工学設計グループ) が定めるガイドラインに準拠しています。
- 使用可能温度：-25℃～150℃
- 商品記号により、表面処理が選択できます。

**KMPFS-A4-HD** — ショットブラスト**KMPFS-A4-HP-HD** — 研磨**KMPFS-A4-HD** ショットブラスト **KMPFS-A4-HP-HD** 研磨

単位：mm

品番 <b>1</b>	価格(円)	D	M(並目)		Lf min.	H	d	di	適用シールリング <b>FSRN-HD</b> → P.xxxx	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ						
<b>KMPFS-20-M5-A4-HD</b>	(4,690)	20	M5	0.8	7	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	25
<b>KMPFS-25-M6-A4-HD</b>	(5,400)	25	M6	1	9	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	45
<b>KMPFS-32-M8-A4-HD</b>	(6,460)	32	M8	1.25	12	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	82
<b>KMPFS-20-M5-A4-HP-HD</b>	4,000	20	M5	0.8	7	24	14	14.8	FSRN-14 - 10 - 2-HD	25
<b>KMPFS-25-M6-A4-HP-HD</b>	4,470	25	M6	1	9	29	16	16.8	FSRN-16 - 12 - 2-HD	45
<b>KMPFS-32-M8-A4-HP-HD</b>	5,520	32	M8	1.25	12	37	18	18.8	FSRN-18 - 14 - 2-HD	82

● 価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

## ● 関連商品

おねじタイプの **KMPMS-A4-HD** が  
あります。

→ P.xxxx

シールリング **FSRN-HD** 単体での購  
入も可能です。





→ P.xxxx



- 品番指定  直送  14時当日出荷  WEB NBK ネットショップ

**KMPFS-25-M6-A4-HP-HD****1**

価格が ( ) の商品は非在庫品です。実働10日目出荷になります。

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx ねじ組み合わせ → P.xxxx ねじカット → P.xxxx ゆるみ止め → P.xxxx レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください

対応不可

対応不可

対応不可

対応不可