


● 材質・仕上げ



	KMPFS-HP
本体	SUS304相当 研磨

- 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 表面は研磨仕上げ。

単位：mm

品番 	D	M (並目)		Lf min.	H	d	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ				
KMPFS-16-M5-HP	16	M5	0.8	7	18	10	12
KMPFS-20-M6-HP	20	M6	1	9	24	12	23
KMPFS-25-M6-HP	25	M6	1	9	29	14	43
KMPFS-32-M8-HP	32	M8	1.25	12	37	18	83
KMPFS-36-M10-HP	36	M10	1.5	15	42	20	119

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KMPFS-25-M6-HP

 クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	 ねじ組み合わせ 対応可・別料金	 ねじカット 対応不可	 ゆるみ止め 対応不可	 レーザ刻印 対応可・別料金
---	--	---	---	--