



- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットプラスト仕上げによる美しい外観。
- 耐蝕性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。
- 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。◀1

KNWMS — おねじ

KNWFS — めねじ

- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

KNWMS-26-M5-10

- ◀1 ▶2 ▶3 ▶4

おねじタイプは ▶4 ねじ長さ Lm を価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

- 材質・仕上げ RoHS2適合

	KNWMS	KNWFS
本体	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト	SCS13 (SUS304相当) ショットプラスト

寸法

KNWMS おねじ

単位: mm

品番	D ▶2	M(並目)		H	s	B	d	質量 (g)
		ねじの呼び ▶3	ピッチ					
KNWMS-26-M5	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 24
KNWMS-26-M6	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	25 - 30
KNWMS-34-M6	34	M6	1	17	5	13	12	40 - 44
KNWMS-34-M8	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 50

KNWFS めねじ

単位: mm

品番	D ▶2	M(並目)		Lf min.	H	s	B	d	質量 (g)
		ねじの呼び ▶3	ピッチ						
KNWFS-26-M4	26	M4	0.7	7	14.5	4.5	11	10	21
KNWFS-26-M5	26	M5	0.8	8	14.5	4.5	11	10	20
KNWFS-26-M6	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	19
KNWFS-34-M6	34	M6	1	10	17	5	13	12	34
KNWFS-34-M8	34	M8	1.25	9	17	5	13	12	32

価格

品番 おねじ	価格 (円)					品番 めねじ	価格 (円)
	Lm (mm) ▶4						
	10	16	20	25	30		
KNWMS-26-M5	1,260	1,350				KNWFS-26-M4	1,140
KNWMS-26-M6		1,350	1,430	1,650		KNWFS-26-M5	1,140
KNWMS-34-M6			1,620	1,830	2,020	KNWFS-26-M6	1,140
KNWMS-34-M8		1,630	1,740		2,020	KNWFS-34-M6	1,210
						KNWFS-34-M8	1,210

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx

対応可・別料金

ねじ組み合わせ → P. xxxx

めねじのみ対応可・別料金

ねじカット → P. xxxx

おねじのみ対応可・別料金

ゆるみ止め → P. xxxx

おねじのみ対応可・別料金

レーザ刻印 → P. xxxx

対応可・別料金