



- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットプラスト仕上げによる美しい外観。
- SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
- つかみやすく操作しやすい形状。

● **KNWMS-A4** (SCS14製)と **KNWMS** (SCS13製)を区別するため、**KNWMS-A4**は底面部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



	KNWMS-A4
本体	SCS14(SUS316相当) ショットプラスト

寸法

単位: mm

品番	D	M(並目) ねじの呼び		H	s	B	d	質量 (g)
			ピッチ					
KNWMS-20-M4-A4	20	M4	0.7	11.5	3.5	9	8	11
KNWMS-26-M5-A4	26	M5	0.8	14.5	4.5	11	10	22 - 23
KNWMS-26-M6-A4	26	M6	1	14.5	4.5	11	10	24 - 26
KNWMS-34-M6-A4	34	M6	1	17	5	13	12	41 - 44
KNWMS-34-M8-A4	34	M8	1.25	17	5	13	12	43 - 55

価格

単位: 円

品番	Lm (mm)					
	6	10	16	20	25	30
KNWMS-20-M4-A4	2,200	2,310				
KNWMS-26-M5-A4		2,360	2,480			
KNWMS-26-M6-A4			2,480	2,590	2,710	
KNWMS-34-M6-A4			2,840	2,960	3,160	3,280
KNWMS-34-M8-A4			2,860	2,960	3,160	3,280

● 関連商品

同形状でSCS13(SUS304相当)製のステンレスウィングノブ **KNWMS** があります。

→ P.xxxx



● 品番指定

 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

KNWMS-26-M5-10-A4

ねじ長さLmは価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじ組み合わせ → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	レーザ刻印 → P.xxxx
対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金