



- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

● 材質・仕上げ ◀1 RoHS2適合

	KSGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	SUS303
Oリング		フッ素ゴム



寸法

単位: mm

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D ◀2	M(並目) ねじの呼び ◀3		D1 ピッチ ◀5	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量(g)
KSGMS-32-M6-SBP15		32	M6	1	15	20	10	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5 ± 0.03	12 - 16
KSGMS-32-M6-SBP18		32	M6	1	18	20	10	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5 ± 0.03	13 - 17
KSGMS-32-M6-SBP21	KSGMS-32-M6-SBPS21	32	M6	1	21	20	10	14	10	3	6	12.8	4.5 ± 0.03	14 - 18
KSGMS-32-M6-SBP25	KSGMS-32-M6-SBPS25	32	M6	1	25	20	10	14	10.5	3	6.5	13	4.5 ± 0.03	16 - 20
KSGMS-32-M6-SBP32	KSGMS-32-M6-SBPS32	32	M6	1	32	20	10	14	11	3	7	14	4.5 ± 0.03	18 - 22
KSGMS-40-M8-SBP15		40	M8	1.25	15	25	13	18	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1 ± 0.05	28 - 34
KSGMS-40-M8-SBP18		40	M8	1.25	18	25	13	18	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1 ± 0.05	29 - 35
KSGMS-40-M8-SBP21	KSGMS-40-M8-SBPS21	40	M8	1.25	21	25	13	18	10	3	5	12.8	6.1 ± 0.05	30 - 36
KSGMS-40-M8-SBP25	KSGMS-40-M8-SBPS25	40	M8	1.25	25	25	13	18	10.5	3	5.5	13	6.1 ± 0.05	32 - 38
KSGMS-40-M8-SBP32	KSGMS-40-M8-SBPS32	40	M8	1.25	32	25	13	18	11	3	6	14	6.1 ± 0.05	34 - 40
KSGMS-40-M8-SBP40	KSGMS-40-M8-SBPS40	40	M8	1.25	40	25	13	18	13	4	8	16	6.1 ± 0.05	38 - 44
KSGMS-50-M10-SBP18		50	M10	1.5	18	32	17	22	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8 ± 0.05	51 - 63
KSGMS-50-M10-SBP21	KSGMS-50-M10-SBPS21	50	M10	1.5	21	32	17	22	10	3	4.3	12.8	7.8 ± 0.05	52 - 64
KSGMS-50-M10-SBP25	KSGMS-50-M10-SBPS25	50	M10	1.5	25	32	17	22	10.5	3	4.6	13	7.8 ± 0.05	54 - 66
KSGMS-50-M10-SBP32	KSGMS-50-M10-SBPS32	50	M10	1.5	32	32	17	22	11	3	5	14	7.8 ± 0.05	56 - 68
KSGMS-50-M10-SBP40	KSGMS-50-M10-SBPS40	50	M10	1.5	40	32	17	22	13	4	7	16	7.8 ± 0.05	60 - 72

● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。



- 品番指定 直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

KSGMS-32-M6-25-SBPS21



◀4 ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

価格

KSGMS-SBP プラスティック製スラストパッド KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	価格(円)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格(円)
	Lm(mm) ◀4								
	25	30	35	40	45	50	55		
KSGMS-32-M6-SBP15	700		710		720			SBP-15-M6	140
KSGMS-32-M6-SBP18	710		720		730			SBP-18-M6	150
KSGMS-32-M6-SBP21	720		730		740			SBP-21-M6	160
KSGMS-32-M6-SBP25	760		770		780			SBP-25-M6	200
KSGMS-32-M6-SBP32	860		870		880			SBP-32-M6	300
KSGMS-40-M8-SBP15		790		810		840		SBP-15-M8	140
KSGMS-40-M8-SBP18		800		820		850		SBP-18-M8	150
KSGMS-40-M8-SBP21		810		830		860		SBP-21-M8	160
KSGMS-40-M8-SBP25		850		870		900		SBP-25-M8	200
KSGMS-40-M8-SBP32		950		970		1,000		SBP-32-M8	300
KSGMS-40-M8-SBP40		970		990		1,020		SBP-40-M8	320
KSGMS-50-M10-SBP18			1,080		1,100		1,140	SBP-18-M10	150
KSGMS-50-M10-SBP21			1,090		1,110		1,150	SBP-21-M10	160
KSGMS-50-M10-SBP25			1,130		1,150		1,190	SBP-25-M10	200
KSGMS-50-M10-SBP32			1,230		1,250		1,290	SBP-32-M10	300
KSGMS-50-M10-SBP40			1,250		1,270		1,310	SBP-40-M10	320
KSGMS-32-M6-SBPS21	1,740		1,750		1,760			SBPS-21-M6	1,180
KSGMS-32-M6-SBPS25	1,810		1,820		1,830			SBPS-25-M6	1,250
KSGMS-32-M6-SBPS32	1,970		1,980		1,990			SBPS-32-M6	1,410
KSGMS-40-M8-SBPS21		1,830		1,850		1,880		SBPS-21-M8	1,180
KSGMS-40-M8-SBPS25		1,900		1,920		1,950		SBPS-25-M8	1,250
KSGMS-40-M8-SBPS32		2,060		2,080		2,110		SBPS-32-M8	1,410
KSGMS-40-M8-SBPS40		2,580		2,600		2,630		SBPS-40-M8	1,930
KSGMS-50-M10-SBPS21			2,110		2,130		2,170	SBPS-21-M10	1,180
KSGMS-50-M10-SBPS25			2,180		2,200		2,240	SBPS-25-M10	1,250
KSGMS-50-M10-SBPS32			2,340		2,360		2,400	SBPS-32-M10	1,410
KSGMS-50-M10-SBPS40			2,860		2,880		2,920	SBPS-40-M10	1,930

スラストパッドなし 品番	スラストパッドなし価格(円)						
	Lm(mm)						
	25	30	35	40	45	50	55
KSGMS-32-M6	560		570		580		
KSGMS-40-M8		650		670		700	
KSGMS-50-M10			930		950		990

- クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx ねじ組み合わせ → P. xxxx ねじカット → P. xxxx ゆるみ止め → P. xxxx レーザ刻印 → P. xxxx
- お問い合わせください 対応不可 対応不可 対応可・別料金 対応可・別料金