



- ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。
- スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。
- ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。

● 材質・仕上げ RoHS2適合

	KSGMS-SBP プラスチック製スラストパッド	KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド
ノブ	ナイロン6(つや消し黒)	ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUSXM7	SUSXM7
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)	SUS303
Oリング		フッ素ゴム



寸法

単位: mm

品番 プラスチック製スラストパッド	品番 ステンレス製スラストパッド	D	M(並目)		D1	H	s	d	H1	h	e	d2	d1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ										
KSGMS-32-M6-SBP15		32	M6	1	15	20	10	14	7.6	2.5	3.6	8.6	4.5 ± 0.03	12 - 16
KSGMS-32-M6-SBP18		32	M6	1	18	20	10	14	9.2	2.5	5.2	10.8	4.5 ± 0.03	13 - 17
KSGMS-32-M6-SBP21	KSGMS-32-M6-SBPS21	32	M6	1	21	20	10	14	10	3	6	12.8	4.5 ± 0.03	14 - 18
KSGMS-32-M6-SBP25	KSGMS-32-M6-SBPS25	32	M6	1	25	20	10	14	10.5	3	6.5	13	4.5 ± 0.03	16 - 20
KSGMS-32-M6-SBP32	KSGMS-32-M6-SBPS32	32	M6	1	32	20	10	14	11	3	7	14	4.5 ± 0.03	18 - 22
KSGMS-40-M8-SBP15		40	M8	1.25	15	25	13	18	7.6	2.5	2.5	8.6	6.1 ± 0.05	28 - 34
KSGMS-40-M8-SBP18		40	M8	1.25	18	25	13	18	9.2	2.5	4.2	10.8	6.1 ± 0.05	29 - 35
KSGMS-40-M8-SBP21	KSGMS-40-M8-SBPS21	40	M8	1.25	21	25	13	18	10	3	5	12.8	6.1 ± 0.05	30 - 36
KSGMS-40-M8-SBP25	KSGMS-40-M8-SBPS25	40	M8	1.25	25	25	13	18	10.5	3	5.5	13	6.1 ± 0.05	32 - 38
KSGMS-40-M8-SBP32	KSGMS-40-M8-SBPS32	40	M8	1.25	32	25	13	18	11	3	6	14	6.1 ± 0.05	34 - 40
KSGMS-40-M8-SBP40	KSGMS-40-M8-SBPS40	40	M8	1.25	40	25	13	18	13	4	8	16	6.1 ± 0.05	38 - 44
KSGMS-50-M10-SBP18		50	M10	1.5	18	32	17	22	9.2	2.5	3.8	10.8	7.8 ± 0.05	51 - 63
KSGMS-50-M10-SBP21	KSGMS-50-M10-SBPS21	50	M10	1.5	21	32	17	22	10	3	4.3	12.8	7.8 ± 0.05	52 - 64
KSGMS-50-M10-SBP25	KSGMS-50-M10-SBPS25	50	M10	1.5	25	32	17	22	10.5	3	4.6	13	7.8 ± 0.05	54 - 66
KSGMS-50-M10-SBP32	KSGMS-50-M10-SBPS32	50	M10	1.5	32	32	17	22	11	3	5	14	7.8 ± 0.05	56 - 68
KSGMS-50-M10-SBP40	KSGMS-50-M10-SBPS40	50	M10	1.5	40	32	17	22	13	4	7	16	7.8 ± 0.05	60 - 72

● 関連商品

スラストパッド単体およびスラストパッドなしでも注文いただけます。品番・価格は価格表にてご確認ください。



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**KSGMS-32-M6-25-SBPS21**



ねじ長さLmは、価格表に価格の記載があるサイズから選択してください。

価格

KSGMS-SBP プラスチック製スラストパッド KSGMS-SBPS ステンレス製スラストパッド

品番	価格(円)							スラストパッド 単体品番	スラストパッド 単体価格(円)
	Lm(mm)								
	25	30	35	40	45	50	55		
KSGMS-32-M6-SBP15	660		670		680			SBP-15-M6	130
KSGMS-32-M6-SBP18	670		680		690			SBP-18-M6	140
KSGMS-32-M6-SBP21	680		690		700			SBP-21-M6	150
KSGMS-32-M6-SBP25	720		730		740			SBP-25-M6	190
KSGMS-32-M6-SBP32	810		820		830			SBP-32-M6	280
KSGMS-40-M8-SBP15		740		760		790		SBP-15-M8	130
KSGMS-40-M8-SBP18		750		770		800		SBP-18-M8	140
KSGMS-40-M8-SBP21		760		780		810		SBP-21-M8	150
KSGMS-40-M8-SBP25		800		820		850		SBP-25-M8	190
KSGMS-40-M8-SBP32		890		910		940		SBP-32-M8	280
KSGMS-40-M8-SBP40		910		930		960		SBP-40-M8	300
KSGMS-50-M10-SBP18			1,020		1,040		1,070	SBP-18-M10	140
KSGMS-50-M10-SBP21			1,030		1,050		1,080	SBP-21-M10	150
KSGMS-50-M10-SBP25			1,070		1,090		1,120	SBP-25-M10	190
KSGMS-50-M10-SBP32			1,160		1,180		1,210	SBP-32-M10	280
KSGMS-50-M10-SBP40			1,180		1,200		1,230	SBP-40-M10	300
KSGMS-32-M6-SBPS21	1,640		1,650		1,660			SBPS-21-M6	1,110
KSGMS-32-M6-SBPS25	1,680		1,690		1,700			SBPS-25-M6	1,150
KSGMS-32-M6-SBPS32	1,810		1,820		1,830			SBPS-32-M6	1,280
KSGMS-40-M8-SBPS21		1,720		1,740		1,770		SBPS-21-M8	1,110
KSGMS-40-M8-SBPS25		1,760		1,780		1,810		SBPS-25-M8	1,150
KSGMS-40-M8-SBPS32		1,890		1,910		1,940		SBPS-32-M8	1,280
KSGMS-40-M8-SBPS40		2,360		2,380		2,410		SBPS-40-M8	1,750
KSGMS-50-M10-SBPS21			1,990		2,010		2,040	SBPS-21-M10	1,110
KSGMS-50-M10-SBPS25			2,030		2,050		2,080	SBPS-25-M10	1,150
KSGMS-50-M10-SBPS32			2,160		2,180		2,210	SBPS-32-M10	1,280
KSGMS-50-M10-SBPS40			2,630		2,650		2,680	SBPS-40-M10	1,750

スラストパッドなし 品番	スラストパッドなし価格(円)						
	Lm(mm)						
	25	30	35	40	45	50	55
KSGMS-32-M6	530		540		550		
KSGMS-40-M8		610		630		660	
KSGMS-50-M10			880		900		930

- クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx ねじ組み合わせ → P. xxxx ねじカット → P. xxxx ゆるみ止め → P. xxxx レーザ刻印 → P. xxxx  
 お問い合わせください 対応不可 対応不可 対応可・別料金 対応可・別料金