



● SUS304相当とSUS316L相当(末尾記号 **A4**)を区別するため、SUS316L相当はハブ根元部に溝加工を施しています。

● 材質・仕上げ



KSHM / KSH-M / KSH-R KSHM-A4 / KSH-M-A4 / KSH-R-A4	
ノブ	SUS304相当 ショットブラスト
ハブ	SUS304相当 ショットブラスト

KSHM | KSHM-A4 おねじ

単位: mm

品番	品番	D	M(並目)		Lm	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSHM-32-M6-16	KSHM-32-M6-16-A4	32	M6	1	16	21	10	12	33
KSHM-32-M6-20	KSHM-32-M6-20-A4	32	M6	1	20	21	10	12	34
KSHM-32-M6-30	KSHM-32-M6-30-A4	32	M6	1	30	21	10	12	36
KSHM-40-M8-20	KSHM-40-M8-20-A4	40	M8	1.25	20	24	12	14	46
KSHM-40-M8-30	KSHM-40-M8-30-A4	40	M8	1.25	30	24	12	14	52
KSHM-40-M8-40	KSHM-40-M8-40-A4	40	M8	1.25	40	24	12	14	59
KSHM-40-M8-50	KSHM-40-M8-50-A4	40	M8	1.25	50	24	12	14	63
KSHM-50-M10-20	KSHM-50-M10-20-A4	50	M10	1.5	20	30	16.5	18	88
KSHM-50-M10-30	KSHM-50-M10-30-A4	50	M10	1.5	30	30	16.5	18	94
KSHM-50-M10-40	KSHM-50-M10-40-A4	50	M10	1.5	40	30	16.5	18	101
KSHM-50-M10-50	KSHM-50-M10-50-A4	50	M10	1.5	50	30	16.5	18	111
KSHM-50-M10-60	KSHM-50-M10-60-A4	50	M10	1.5	60	30	16.5	18	117
KSHM-60-M12-20	KSHM-60-M12-20-A4	60	M12	1.75	20	37.5	20	20	145
KSHM-60-M12-30	KSHM-60-M12-30-A4	60	M12	1.75	30	37.5	20	20	153
KSHM-60-M12-40	KSHM-60-M12-40-A4	60	M12	1.75	40	37.5	20	20	160
KSHM-60-M12-50	KSHM-60-M12-50-A4	60	M12	1.75	50	37.5	20	20	171
KSHM-60-M12-60	KSHM-60-M12-60-A4	60	M12	1.75	60	37.5	20	20	187

- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- **KSHM-A4** **KSH-M-A4** **KSH-R-A4** はSUS316L相当のステンレス製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- 商品記号によりタイプ・材質が選択できます。

商品記号	タイプ	材質
KSHM	おねじ	SUS304相当
KSHM-A4	おねじ	SUS316L相当
KSH-M	めねじ	SUS304相当
KSH-M-A4	めねじ	SUS316L相当
KSH-R	リーマ穴	SUS304相当
KSH-R-A4	リーマ穴	SUS316L相当



KSH-M | KSH-M-A4 めねじ

単位: mm

品番	品番	D	M(並目)		Lf min.	H	s	d	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ					
KSH-32-M5	KSH-32-M5-A4	32	M5	0.8	12	21	10	12	27
KSH-32-M6	KSH-32-M6-A4	32	M6	1	12	21	10	12	26
KSH-40-M6	KSH-40-M6-A4	40	M6	1	15	24	12	14	41
KSH-40-M8	KSH-40-M8-A4	40	M8	1.25	15	24	12	14	37
KSH-50-M8	KSH-50-M8-A4	50	M8	1.25	18	30	16.5	18	74
KSH-50-M10	KSH-50-M10-A4	50	M10	1.5	18	30	16.5	18	65
KSH-60-M10	KSH-60-M10-A4	60	M10	1.5	22	37.5	20	20	124
KSH-60-M12	KSH-60-M12-A4	60	M12	1.75	22	37.5	20	20	107

KSH-R | KSH-R-A4 リーマ穴

単位: mm

品番	品番	D	C	Lc min.	H	s	d	質量(g)
KSH-40-R8	KSH-40-R8-A4	40	8	15	24	12	14	37
KSH-50-R10	KSH-50-R10-A4	50	10	18	30	16.5	18	65
KSH-60-R12	KSH-60-R12-A4	60	12	22	37.5	20	20	107

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

KSHM-40-M8-20-A4



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじ組み合わせ めねじのみ対応可・別料金	ねじカット おねじのみ対応可・別料金	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応可・別料金
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------